



1. Prise de poignée rotative, plus facile à installer.
2. Tube résistant à l'usure, plus durable. La poignée est moulée par injection, plus légère et plus pratique.
3. Le tout nouvel écran de 14 pouces est clair et facile à utiliser.
4. La poignée est moulée par injection, plus légère et plus pratique.
5. Améliorez le trou de dissipation thermique, l'effet de dissipation thermique est bon et la dissipation thermique est plus rapide!



>>Germany Emitter, strong energy

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Meilleur système de refroidissement : condenseur semi-conducteur air eau TEC.

La température de l'eau peut être contrôlée entre 26°C et 28°C, 24 heures de travail continu.

# Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**

(black hair removal)

Poignée Longue durée de vie 20 à 40 millions de coups

Vitesse 808nm : longueur d'onde standard d'or pour tous les types de cheveux

Alex 755nm : Spécifique efficace pour les cheveux blonds, cheveux fins

Longue impulsion 1064nm : spécifique efficace pour les peaux foncées et bronzées meilleure qualité opt laser/nd yag/alexandrite prix de la machine d'épilation au laser

# Machine Display



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,