



1. Prise de poignée rotative, plus facile à installer.
2. Tube résistant à l'usure, plus durable. La poignée est moulée par injection, plus légère et plus pratique.
3. Le tout nouvel écran de 14 pouces est clair et facile à utiliser.
4. La poignée est moulée par injection, plus légère et plus pratique. 5. Améliorez le trou de dissipation thermique, l'effet de dissipation thermique est bon et la dissipation thermique est plus rapide!



>>Germany Emitter, strong energy

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Meilleur système de refroidissement : condenseur semi-conducteur air eau TEC.

La température de l'eau peut être contrôlée entre 26°C et 28°C, 24 heures de travail continu.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Poignée Longue durée de vie 20 à 40 millions de coups

Vitesse 808nm : longueur d'onde standard d'or pour tous les types de cheveux

Alex 755nm : Spécifique efficace pour les cheveux blonds, cheveux fins

Longue impulsion 1064nm : spécifique efficace pour les peaux foncées et bronzées meilleure qualité opt laser/nd yag/alexandrite prix de la machine d'épilation au laser

Machine Display



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,