



A passé CE médical, ISO13485, sérieusement
 Garantie de deux ans, entretien pour toujours.
 Notre équipe de vente vous fournira des conseils professionnels avant d'acheter la machine.
 Une formation technique gratuite pour les distributeurs est disponible.
 Vidéo de l'opérateur disponible pour tous les acheteurs.
 Mise à jour technique gratuite.
 Assistance en ligne par Skype, vidéo sur Youtube et email.



Détails de la poignée

Traitement de la machine d'épilation au laser Ice Platinum

1. Technique laser, convient à tous les types de peau et de cheveux.
2. Poignées : 1000W ou 1200W, une taille de point 12*20mm, l'autre 12*35mm

3. Traitement rapide : fréquence 1-10 Hz, barres laser importées des États-Unis.
4. Fonctionnement continu 12h : Air eau système de refroidissement unique 1200 W TEC, contrôle la température constante de l'eau 24 °C, assure le fonctionnement de la machine.
en continu toute la journée, même en été sans climatiseur machine d'épilation au laser
- Machine d'épilation au laser 1000W ou 1200W ou 1600W**

One minute cooling -27°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



Poignée de la machine d'épilation au laser titane

La poignée de 1,12 * 20 mm peut vous convenir sur de petites parties du corps, telles que l'épilation du visage et d'autres petits endroits.

2,12 x 35 mm peuvent être utilisés sur de grandes parties du corps, telles que le dos, les bras et les jambes.


3. Avec pile laser importée des États-Unis, forte énergie, durée de vie la plus longue. le meilleur laser de cette ligne machine d'épilation au laser

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



- >>Germany Emitter, strong Énergie
- >>1200W power of hair removal on the whole body;
- >>1-10Hz fast Fréquence
- >> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Hair removal principle


Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Le laser contient quatre sorties de longueurs d'onde, a une large gamme d'applicabilité.

Il a un certain effet thérapeutique sur l'élimination du rouge

traînées de sang, varices, anti-inflammatoire, épilation, blanchiment et rajeunissement de la peau.



1

2

3

Système d'écran

Écran de la machine d'épilation au laser Titanium

- 1) Écran tactile : 12,4 pouces facile à utiliser.
- 2) 6 langues pour votre choix.
- 3) Couleur à choisir, votre LOGO peut également être affiché à l'écran et sur la coque de la machine gratuitement

Modèle	Machine d'épilation au laser titane
Type de laser	Épilation au laser titane
barre laser	12 bar, 1200W, 10bar 1000W, importé des USA
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 12 pouces
Coups de poignée laser	40 millions de fois
Energy	10~150 j/cm2, réglable
Durée de pouls	40 ~ 800 ms réglable
Frequency	1~10Hz
	Condensateur TEC 1200W
Système de refroidissement	Circulation d'air et d'eau à proximité Tête de traitement avec semi-conducteur température de refroidissement réglable
Taille du spot	12*20mm, 12*35mm
Température cristalline	-10~3°C
Puissance requise	AC220/110V, 50/60HZ

Custom Section


CASE dedign



LOGO design



SYSTEM design



Profil de l'entreprise

OUR TEAM

There are more than 100 members of production team in our factory.





OUR COUNTRIES

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market ,
mainly used on North America ,
South America Europe
60、000+ Customers Business development
in 102+ countries...

À propos de mingliangkj :

- 1.Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (abréviation : MLKJ) a 15 ans dans l'industrie de la beauté
2. Nous avons un département professionnel de R & D de production
3. Département de contrôle de la qualité, département d'entreposage et département de vente et de service.

PACKING

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service