



**Appareil d'épilation au laser à diode.**

- \* Aucune pigmentation. Convient à tout type de peau;
- \* Convient à tout type de peau ;
- \* Sûr et rapide.
- \* Norme d'or internationale d'épilation ;
- \* La longueur d'onde laser optimale 808nm ou 7558081064nm ;

**350g**  
Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**


1200W diode laser hair removal

**Le laser à trois ondes combine 755 nm 808 nm 1064 nm, convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux.**

755nm pour l'épilation des peaux blanches (poils fins/dorés).

808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle).

1064nm pour l'épilation des peaux noires (poils noirs).



**Smayer**  
Shandong Smayer Electronics CO.,LTD




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Comparison





### **Argument de vente caractéristique**

1. Le tout nouvel écran de 15,6 pouces est clair et facile à utiliser.
2. La poignée est moulée par injection, plus légère et plus pratique.
3. LOGO 3D avec une texture luxueuse.
4. Prise de poignée rotative, plus facile à installer.
5. Tube résistant à l'usure, plus durable.
6. Supports à deux poignées, plus pratiques à utiliser.

**Si vous avez besoin d'aide pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter !**