



1. Laser à diode à trois longueurs d'onde.
 2. Barres laser dorées d'Allemagne ou des États-Unis améliorées, durée de vie plus longue de 40 000 000.
 3. Sûr, rapide, indolore, permanent
 4. Pour toutes les épilations de la peau et des cheveux
- Écran tactile couleur véritable de 5,14,0 pouces avec 6 couleurs de peau.
6. Deux modèles peuvent être sélectionnés, poignée simple ou double poignée




**Le système de refroidissement TEC le plus avancé à l'intérieur de cette machine pour fournir de très bons résultats de refroidissement.
24 heures de temps de travail. Matériau saphir. Expérience réelle sans douleur!**

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system hair remover laser



- 1) 10 bars/ 12 bars/ 16 bars, 10-40 millions de coups.
- 2) Big spot 12*20mm / 12*35mm pour une épilation rapide.
- 3) Cristal de saphir refroidi par glace congelée, pour une épilation sans douleur.
- 4) Barre laser dorée de haute qualité importée de l'allemand.
- 5) Poignée médicale aussi faible que 350 g facile à traiter.



1 minute
and you're done

35mm {

FASTER



Système d'écran



1. Grand écran tactile de 14 pouces, conçu de manière humanisée.
2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. 6 systèmes linguistiques, langue maternelle tout ce que vous voulez.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

Barre laser	Allemagne/États-Unis importés, 8 bars, 10 bars, 12 bars, 16 bars
Longueur d'onde	755nm 808nm 1064nm/ ou simple 808nm
Énergie	0-150J/cm ²
Fréquence	1-10hz
Largeur d'impulsion	40-800ms
Interface LCD opérationnelle	Écran tactile LCD 14,0 TFT True Color
Système de refroidissement	Tête de traitement à circuit d'air et d'eau fermé avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable
Du pouvoir	4000W
Source électrique	220V/50HZ ou 110V/60HZ
N.W/ G.W	62kg/78kg

**Standardized
production**



**Professional
Production R & D
Sales Department**



**Mass production
of various styles**



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE dedign



LOGO design



SYSTEM design



Affichage du certificat

CERTIFICATE DISPLAY

