

NEW ARRIVALS

2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12*20mm



12*35mm



* Barre laser importée par Dilas aux États-Unis ou en Allemagne. (Barre laser dorée la plus récente et de la meilleure qualité)

* Plus de 40 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.

* 755 808 1064nm est pour l'épilation de tous les styles de peau et de cheveux

Newest **Factory Lowest Price** Diode Laser Hair Removal

**A new
winner
is born!**



HD 4K Screen Design

The screen can be rotated for more convenient operation

One-touch start button

Refroidissement par contact continu 2 minutes atteignant $-31,3^{\circ}\text{C}$, épilation indolore 24 heures de travail continu sans aucun problème

ULTRA-LOW
Temperature
-31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



Refroidissement de glace platine

- * Allumez la machine, refroidissez immédiatement, épilez immédiatement
- * bon refroidissement durée de vie plus longue de la poignée
- * véritable effet d'épilation indolore de glace

MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



- *.3 ondes : 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tout type de peau peut être utilisé
- *.Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000W/ 1200W /1600W//1800W pour les options
- *.Taille de la poignée médicale 12*24mm, 12*36mm, solution d'épilation du visage et du corps !
- *.Système de refroidissement : système de refroidissement unique Dual-TEC, le plus efficace pour assurer le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
- *.Longue durée de vie : 40 millions de prises de vue

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

4cm²
12mm*20mm / 12mm*35

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

Embouts rotatifs, flexibles Traitez facilement les zones normalement difficiles à atteindre, y compris les oreilles, les narines et la glabelle.

Simple installation
and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm
1200W
big power

Improved Reach:
360 ° Rotatable

Easy installation Finger treatment Nose hair treatment Ear treatment Eyebrow treatment

Effet du traitement



The image is a composite showing the results of laser hair removal. On the left, a close-up of a woman's chest with dense, dark hair. On the right, the same area after treatment, showing significantly reduced hair. A white banner with orange text is overlaid on the right side. Below the images, a black banner features a laser device and the word 'FASTER'.

1 minute
and you' re done

35mm {

FASTER

Taille de point 12*20mm/12*35mm ou 12*24mm/12*36mm adaptée à l'épilation de toutes les pièces
3 --- 5 séances atteignent un résultat d'épilation idéal, épilation permanente



La vidéo d'expérience la plus authentique des clients

C'est super pour les peaux sensibles, et je n'ai littéralement rien senti.

Il est 40 % plus rapide que tout autre laser car la tête est plus grande et couvre plus de surface.

La magnifique styliste partage son expérience laser sur ce client



Pour toutes les épilations de peau et de cheveux

Vous verrez de bons résultats après 3 traitements.

* Indolore * Rapide * Pas de temps d'arrêt * Pas d'effets secondaires

Écran d'affichage

Grand écran tactile de 14 pouces de laser à diode 755 808 1064

* Choix de l'homme et de la femme pour l'épilation de toutes les parties

* N'importe quelle langue que vous vouliez

*Service de logo gratuit

*service d'écran personnalisé

Service OEM/ODM, n'importe quel style, n'importe quelle couleur que vous vouliez

Plus de détails sont invités à consulter!