

Permanent Hair Loss

HIGH POWER DIODE LASER

755+808+1064nm
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

Avantages

- * Barre laser importée des États-Unis ou de l'Allemagne 8—16bar.
- * Plus de 50 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
- * 3 vagues 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés





Arm hair removal



Lip hair removal



Face hair removal



Leg hair removal



Back hair removal



Underarm hair removal



Bikini hair removal



DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



À propos de la poignée

1200w, 1800w grande puissance pour le libre choix

Taille de spot 12*20 ou 12*35mm

- * Poignée médicale de 350 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit
- * Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité



800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)

• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA imported, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Modèle	808V30
Type de laser	Allemagne/États-Unis importés, 8---16 bars, 800W---1600W
Afficher	Écran tactile 14 pouces 4K
Longueur d'onde	808nm ou 755nm 808nm 1064nm
coups	50 millions de coups
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ
Refroidissement	Tête de traitement à circulation d'air et d'eau fermée à double refroidissement TEC haute vitesse avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*20mm ou 12*35mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir
Poids net	95Kg
Poids brut	105Kg

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Pour plus de détails sur le modèle, veuillez nous contacter!
En ligne 24 heures !!