

Diode Laser

ice Hair removal



Appareil d'épilation Sopran Titanium 1200W 1800W

1. Diode Laser technique, convient à tous les types de peau et de cheveux.
2. Poignées : taille du spot 12 * 24 mm, l'autre 12 * 36 mm
3. Traitement rapide : fréquence 1-10 Hz, l'Allemagne a importé des barres laser.

Description des produits





Réfrigération air eau compresseur
Traitement sensation de glace, confortable et indolore



Poignée de la machine d'épilation Sopran Titanium

La poignée de 1,12 * 24 mm peut vous convenir sur de petites parties du corps, telles que l'épilation du visage et d'autres petits endroits.

2.12*36mm peut être utilisé sur de grandes parties du corps, telles que le dos, les bras et les jambes.....

Arm hair removal



Face hair removal



Back hair removal



Bikini hair removal



Underarm hair removal



Leg hair removal



Lip hair removal





Triple longueur d'onde incluse : 755 nm 808 nm 1 064 nm

755nm adapté à l'épilation des peaux claires.

808nm adapté à l'épilation de la peau neutre.

1064nm adapté à l'épilation des peaux noires.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

Laser à diode 10bars 1200W 15bars 1800W :

*** L'Allemagne Dilas a importé une barre laser. (Barre laser dorée la plus récente et de la meilleure qualité)**

*** Prises de vue : 20 à 50 millions de prises de vue**

*** 755 808 1064nm est pour l'épilation de tous les styles de peau et de cheveux**



Écran d'affichage

- 1) Grande taille : écran tactile couleur de 14 pouces utilisé.
- 2) Plusieurs langues : trois types d'options de types de peau, faciles à utiliser.
- 3) Service OEM : votre logo peut être ajouté gratuitement sur l'écran de la machine, acceptez votre langue spéciale.

