



NEW


Portable Diode Laser

**Épilation permanente au laser à diode au prix du concessionnaire
Allemagne 755 808 1064 diode laser diode ipl épilation au laser**



Avantages

- * Barre laser importée des États-Unis ou de l'Allemagne 10bars/15bars
- * Plus de 50 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
- * 3 vagues 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés



Description des produits

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g

Ergonomic handle
It's not tiring to take off



À propos de la poignée

Grande puissance 1200 W/1800 W pour le libre choix

Taille de spot 12*24 ou 12*36mm

* Poignée médicale de 285 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit


* Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité

EXFU

Exfu Violin

One-of-a-kind styling
Build your own hair removal machine

One minute cooling, 12x24cm²super cool area.
Newest design handle 0.31kg



1 minute de glaçage rapide, expérience de traitement confortable et indolore

EXFU®
— Simple • Safe • Enjoy —

What can
we do
in
1 MINUTE

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)







YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

7558081064nm, adapté à l'épilation permanente de tous les types de peau



Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Modèle	Laser à diode Exfu
Type de laser	Allemagne/USA importé, 8---12bars, 800W---1200W
Afficher	Écran tactile 14 pouces 4K
Longueur d'onde	808nm ou 755nm 808nm 1064nm
coups	50 millions de coups
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ
Refroidissement	Refroidissement à grande vitesse Double TEC Tête de traitement à circulation d'air et d'eau fermée avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*24mm ou 12*36mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir
Poids net	35Kg
Poids brut	45Kg

Service en ligne 7 * 24 heures!

Bienvenue à consulter!