

**2021 Salon Queen**

FASTER: 60% FASTER  
 STRONGER: STRONGER POWER 40%  
 BETTER RESULT  
 SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

**FASTER, STRONGER, SMARTER**

1. Laser à diode à trois longueurs d'onde.
  2. Barres laser dorées d'Allemagne ou des États-Unis améliorées, durée de vie plus longue de 40 000 000.
  3. Sûr, rapide, indolore, permanent
  4. Pour toutes les épilations de la peau et des cheveux
- Écran tactile couleur véritable de 5,14,0 pouces avec 6 couleurs de peau.
6. Deux modèles peuvent être sélectionnés, poignée simple ou double poignée

*V26*

Super comfortable experience  
 Painless and permanent treatment result  
 Suitable for all skin types and body areas

Le système de refroidissement TEC le plus avancé à l'intérieur de cette machine pour fournir de très bons résultats de refroidissement.

24 heures de temps de travail. Matériau saphir. Expérience réelle sans douleur!


1) 10 barres/ 12 barres/ 16 barres, 10-40 millions de coups.

2) Big spot 12\*20mm / 12\*35mm pour une épilation rapide.

3) Cristal de saphir refroidi par glace congelée, pour une épilation sans douleur.

4) Barre laser dorée de haute qualité importée de l'allemand.

5) Poignée médicale aussi faible que 350 g facile à traiter.



**1 minute**  
and you're done

35mm { 4-jewel

**FASTER**

1. Grand écran tactile de 14 pouces, conçu de manière humanisée.

2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.

3. 6 systèmes linguistiques, langue maternelle tout ce que vous voulez.

4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

Barre laser	Allemagne/États-Unis importés, 8 bars, 10 bars, 12 bars, 16 bars
Longueur d'onde	755nm 808nm 1064nm/ ou simple 808nm
Énergie	0-150J/cm <sup>2</sup>
Fréquence	1-10hz
Largeur d'impulsion	40-800ms

Interface LCD  
opérationnelle

Système de  
refroidissement

Pouvoir

Source électrique

N.W/ G.W

Écran tactile LCD 14,0 TFT True Color

Tête de traitement à circuit d'air et d'eau fermé avec température de refroidissement  
du semi-conducteur réglable

4000W

220V/50HZ ou 110V/60HZ

62kg/78kg

## Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

# Custom Section


## CASE design



## LOGO design



## SYSTEM design




Affichage du certificat

# CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

