



Caractéristiques de la poignée de l'épilation au laser Diode :

- »»Barre laser USA, 12 barres, haute puissance 1200w
- »»Système de refroidissement du condenseur TEC : 2 gros condenseurs TEC de 1200 W, maintiennent l'eau constamment à 24 °C, assurent le fonctionnement de la machine en continu sans s'arrêter
- »»Effet Super Cooling: Température de saphir-5 ~ 3 °C. Réduit efficacement la douleur dans le traitement et rend
- »»Pompe à eau italienne : mieux pour le cercle d'eau laser, évacue la chaleur, durée de vie plus longue.
- »»Deux filtres à eau: deux résines d'échange de qualité alimentaire, peuvent assurer la qualité de l'eau pour la circulation

Harmony XL PRO

DIODE LASER HAIR REMOVAL



13 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY,
102 COUNTRIES,
60,000+ CUSTOMERS

Make Your Beauty Business
More Easier.






Small Spot Size

Quick and Comfortable

With spot size of $1.2 \times 2.0 \text{ cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.




TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm



»» Super effet de refroidissement : température saphir-5 ~ 3 °C. Réduit efficacement la douleur dans le traitement et rend

»»Pompe à eau italienne : mieux pour le cercle d'eau laser, évacue la chaleur, durée de vie plus longue.

»»Deux filtres à eau: deux résions d'échange de qualité alimentaire, peuvent assurer la qualité de l'eau pour la circulation

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



Effet du traitement


1. Épilation indolore, sans effet secondaire.
2. Forte puissance, module de diode laser importé par l'Allemagne, 10 bars, 12 bars, 16 bars disponibles.
3. Grande taille de point 12*20 mm ou 12*35 mm, pour une épilation rapide.
4. Meilleur système de refroidissement : condenseur semi-conducteur air eau TEC, la température de l'eau peut être contrôlée entre 26 °C et 28 °C, 24 heures travaillant en continu.



Before



After



Système

6 type de peau Toute langue peut être ajoutée

Le logo peut être ajouté gratuitement Écran tactile de 14,0 pouces

