

Se débarrasser des poils indésirables est un problème séculaire, l'épilation à long terme étant particulièrement difficile. Méthode d'épilation au laser EXFU, solution unique pour une épilation vraiment efficace.



Avantage de la machine d'épilation au laser à diode 755 808 1064

- 1) Utiliser CET condenseur, il a un meilleur effet de refroidissement, assurez-vous que la machine fonctionne en continu 24 heures, même en été.
- 2) Utilisation Italie pompe haute pression importée, durée de vie 40 000 000 plus longue
- 3) 2 filtres, 1 filtre pour adoucir l'eau, 1 filtre pour les impuretés séparées.
- 4) Haute puissance 3000w, forte énergie, obtenir un bon effet d'épilation.



360 degree bidirectional rotation



No need to drag, easily rotate various angles
Rotating without winding, the operation is more convenient




Épilation au laser à diode au prix le plus bas de l'usine la plus récente
Conception d'écran HD 4K

L'écran peut être tourné pour une utilisation plus pratique
Bouton de démarrage à une touche



Peut être utilisé pour l'épilation sur toutes les parties du corps, sûr, indolore, confortable et permanent



Cool glow equivalent



Nouveau type d'épilation au laser à diode EXFU

Painless Freezing Hair Removal



12*24mm² large cool area, no pain and no skin damage.

EXFU



The handle is small and lightweight,
weighing as low as 350g

Just One minute!
Quick cooling down to **-29°C**

755 808 1064 Poignée d'épilation au laser à diode

taille du spot 12*20mm, 10 barres 1000w.

taille du spot 12*35mm, 12 barres 1200w.

taille du spot 12*35mm, 16 barres 1600w.

808 Hair Removal treatment pictures



- 1) L'épilation au laser à diode est sans douleur
- 2) Sûr épilation définitive sur tous les types de peau
- 3) Glace gelée refroidissement verre saphir, pour une épilation sans douleur.



Système d'écran

Programme de machine à diode laser

1. 14 grand écran tactile de pouce, conçu humanisé, diode système d'exploitation laser
2. Mâle/femelle, parties du corps, 6 types de peau pour option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Gratuit FEO/ODM service de programme (logo/système...)



Configuration du produit

Article	Laser à diode verticale 755 808 1064nm
Type laser	Diode laser, 12bars, 16bars
Puissance de chaque barre	100w
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 14 pouces
Longueur d'onde	808nm/755nm/1064nm
Taille du spot	12*24mm ² /12*36mm ²
Durée de vie de la poignée laser	808nm : au moins 20 000 000 à 40 000 000 coups
Énergie	10-150 J/cm ² réglable (jusqu'à 150J/cm ² en option)
Durée de puls	40 ~ 800 ms réglable
La fréquence	1,0-10 Hz ;
Système de refroidissement	Condenseur à semi-conducteur TEC air circulation d'eau fermée
Manipuler la puissance	1000w/1200w/1600w
Puissance des machines	3500w
Source électrique	220V/50HZ ou 110V/60HZ

Température cristalline	-29~5°C
Température de l'appareil	27°C
Puissance requise	AC220V/110V 50~60Hz

Profil de la société

3 ans de garantie

Services de formation en ligne gratuits, support technique
Grande puissance de 1600w , résultat d'épilation satisfaisant



Authentication

NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

1.Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd est un fabricant hautement professionnel et expérimenté d'équipements de beauté en Chine, a 14 ans dans l'industrie de la beauté

2.Nous avons une production professionnelle R&D département, peut fournir un support technique, garantie de 2 ans

ABOUT COMPANY

Shandong Xinghua Electronics Co., Ltd.



ABOUT US

[LEARN MORE](#)

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America South America , Europe ,more than 102 countrys .





Professional
Production R&D
department



Wide range
of beauty machines



14 Years

Professional Factory



Dust-free installation
workshop



Professional
technical team

**Veillez nous consulter pour plus de détails sur le produit
24 heures en ligne !**