




--Application de la machine d'épilation au laser

- * Laser à diode haute puissance avec une belle technologie de refroidissement, pour épilation sans douleur!
- * Convient à les poils indésirables sur les zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, le bikini, les jambes...
- * Fréquence 1-10hz. traitement rapide!!!

Appareil pour vite et permanent épilation. Sans douleur!!





Le corps et l'écran peuvent pivoter à 360 ° et peuvent être poussés et tirés à volonté, ce qui rend le processus d'utilisation plus pratique

New
Diode Laser
Hair Removal

Exfu
NEW ARRIVAL
Style: Stationary

Suitable for any unwanted hair on arms, legs, back, chest, abdomen, bikini line, etc.

The screen can stretch.
The machine body can rotate 360°



Triple longueur d'onde incluse : 755 nm 808 nm 1 064 nm

755nm convient à l'épilation des peaux claires.
808nm convient à l'épilation des peaux neutres.
1064nm convient à l'épilation des peaux noires.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**

			
spot size: 12*36	spot size: 12*24	spot size: 12*36	spot size: 12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Poignée de la machine d'épilation au laser EXFU

La poignée de 1,12 * 24 mm peut vous convenir sur de petites parties du corps, telles que l'épilation du visage et d'autres petits endroits. 2.12*36mm peut être utilisé sur de grandes parties du corps, telles que le dos, les bras et les

jambes.....





Authentication
FDA,NQAI3485,CE certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers
We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty
2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Before



After





EXFU

Redefine hair removal equipment
OEM & ODM Professional Design

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,