

360° bidirectional rotation

Rotating the machine without moving
Efficient and labor-saving



--Application de la machine d'épilation au laser

- * Laser à diode haute puissance avec une belle technologie de refroidissement, pour une épilation sans douleur!
- * Convient à tous les poils indésirables sur des zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, le bikini, les jambes...
- * Fréquence 1-10hz. traitement rapide!!!

Machine pour une épilation rapide et définitive. Sans douleur!!

EVOLUTION OF HAIR REMOVAL

SAFE AND STABLE

3-5 SESSIONS TREATMENT
TO REMOVE HAIR PERMANENTLY

[MORE](#)

EXFU
Simple - Safe - Effective

The handle can be placed **at will**



DO as one wishes

Exfu NEW ARRIVAL

Style: Stationary



Triple longueur d'onde incluse : 755 nm 808 nm 1 064 nm

755nm adapté à l'épilation des peaux claires.

808nm adapté à l'épilation de la peau neutre.

1064nm adapté à l'épilation des peaux noires.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Poignée de la machine d'épilation au laser EXFU

La poignée de 1,12 * 24 mm peut vous convenir sur de petites parties du corps, telles que l'épilation du visage et d'autres petits endroits.

2.12*36mm peut être utilisé sur de grandes parties du corps, telles que le dos, les bras et les jambes.....



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Bienvenue à consulter! Service en ligne 7X24 heures!