

# NEW ARRIVALS

## 2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12\*20mm



12\*35mm



\* Barre laser importée par Dilas aux États-Unis ou en Allemagne. (Barre laser dorée la plus récente et de la meilleure qualité)

\* Plus de 40 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.

\* 755 808 1064nm est pour l'épilation de tous les styles de peau et de cheveux

## Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

**A new  
winner  
is born!**



### HD 4K Screen Design

The screen  
can be rotated for  
more convenient  
operation

### One-touch start button

Refroidissement par contact continu 2 minutes atteignant -31,3 °C, épilation indolore 24 heures de travail

continu sans aucun problème



ULTRA-LOW  
Temperature  
-31°C

Ultra low temperature  
protect skin  
not burned by the laser

**Refroidissement du laser à diode**

- \* Allumez la machine, refroidissez immédiatement, épiliez immédiatement
- \* Bon refroidissement durée de vie plus longue de la poignée
- \* Véritable effet d'épilation indolore de glace

# MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12\*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



- \*.3 ondes : 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tout type de peau peut être utilisé
- \*.Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000W/ 1200W /1600W//1800W pour les options
- \*.Taille de la poignée médicale 12\*24mm, 12\*36mm, solution d'épilation du visage et du corps !
- \*.Système de refroidissement : système de refroidissement unique Dual-TEC, le plus efficace pour assurer le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
- \*.Longue durée de vie : 40 millions de prises de vue

## Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm\*20mm / 12mm\*35

**Mix Laser 755nm+808nm+1064nm**  
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

**Alex 755nm**  
Ideal for range of hair colors

**Speed 808nm**  
Safe for darker skin types

**YAG 1064nm**  
Perfect solution for darker skin

**Embouts rotatifs, flexibles Traitez facilement les zones normalement difficiles à atteindre, y compris les oreilles, les narines et la glabelle.**

### Simple installation and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm  
**1200W**  
big power

Improved Reach:  
**360° Rotatable**

Easy installation

Finger treatment

Nose hair treatment

Ear treatment

Eyebrow treatment

Taille de point 12\*20mm/12\*35mm ou 12\*24mm/12\*36mm adaptée à l'épilation de toutes les pièces  
3 --- 5 séances atteignent un résultat d'épilation idéal, épilation permanente



### **La vidéo d'expérience la plus authentique des clients**

C'est super pour les peaux sensibles, et je n'ai littéralement rien senti.

Il est 40 % plus rapide que tout autre laser car la tête est plus grande et couvre plus de surface.

La magnifique styliste partage son expérience laser sur ce client

Grand écran tactile de 14 pouces de laser à diode 755 808 1064

\* Choix de l'homme et de la femme pour l'épilation de toutes les parties

\* N'importe quelle langue que vous vouliez

\*Service de logo gratuit

\*service d'écran personnalisé

**Service OEM/ODM, n'importe quel style, n'importe quelle couleur que vous vouliez**

**Plus de détails sont invités à consulter!**