



### **Avantage produit : rajeunissement de la peau**

- \* La poignée IPL utilise une lampe britannique, 150 000 à 30 000 prises de vue. Taille du spot 15\*50mm. Les performances de refroidissement sont excellentes.
- \* Il utilise un écran tactile LCD couleur super sensible de 15,6 HD, tous les paramètres de configuration peuvent être terminés facilement ici.
- \* Ajoutez votre propre logo et votre propre langue dans la machine.

### **Description des produits**

# IPL+Laser

## Multifunctional Machine

La poignée IPL utilise une lampe britannique, 150 000 à 30 000 prises de vue.  
Taille du spot 15\*50mm. Les performances de refroidissement sont excellentes.



420nm	510nm	560nm	585nm	640nm	690nm	755nm
Acne removal Vascular treatment	Pigmentation therapy, Remove freckles	Skin rejuvenation wrinkle removal	Remove Red blood silk	Hair removal (light skin)	Hair removal (brown skin)	Hair removal (black skin)
						

### Rajeunissement de la peau de l'écran tactile couleur, démarrage à un bouton

1. Grand écran tactile de 15,6 pouces, conçu de manière humanisée
2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

# SMART SYSTEM

Full screen, Wide field of view

## 15.6" HD SCREEN



The logo for EXFU, consisting of the letters 'EXFU' in a blue, sans-serif font. The 'X' is formed by two intersecting lines.A futuristic, metallic robotic hand is shown in a close-up, touching a glowing blue 'E' symbol on a circular, metallic device. The device has concentric rings and a blue glow around the 'E'. The background is a dark, textured surface.

# One touch power on

machine de beauté de retrait de taches de vieillesse de pigment de taches de rousseur  
appareil d'épilation au laser ipl  
cheveux ipl enlever la machine de beauté anti-âge au laser



**Service en ligne 24 heures sur 24! Bienvenue à consulter!**