

SAFE AND PAINLESS

DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

LEARN MORE



Dites adieu aux poils indésirables avec l'épilation au laser ICE de MLKJ ! Notre technologie de pointe est rapide, confortable et efficace, vous laissant une peau lisse et douce qui dure. Dites bonjour à votre nouveau moi confiant aujourd'hui. !

15 Years Laser Beauty Device Manuafactor

• High Feedback
Top10 Supplier

• OEM & ODM
SERVICE



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.




*Laser à diode haute puissance 1800w avec une belle technologie de refroidissement, pour une épilation sans douleur!

* Le laser à diode permet à la lumière de pénétrer plus profondément dans la peau et de manière plus sûre que les autres lasers. parce qu'il peut éviter le pigment de mélanine dans l'épiderme de la peau, nous pouvons l'utiliser pour l'épilation permanente de tous les poils de couleur sur les 6 types de peau.

* Convient à tous les poils indésirables sur des zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, le bikini, les jambes... Il a également le renouvellement de la peau.


* Fréquence 1-10HZ. traitement rapide !!! Machine pour une épilation rapide et définitive. Sans douleur!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);




808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Affichage de la poignée

1. Laser à diode à trois longueurs d'onde. 2. Barres laser dorées d'Allemagne ou des États-Unis améliorées, durée de vie plus longue de 40 000 000. 3. Sûr, rapide, indolore, permanent 4. Pour l'épilation de tous les styles de peau et de cheveux Écran tactile couleur véritable de 5,14 pouces avec 6 couleurs de peau.



Le laser Waves combine 755nm 808nm 1064nm, convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux.

755nm pour l'épilation des peaux blanches (poils fins/dorés).

808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle).

1064nm pour l'épilation des peaux noires (poils noirs).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase (1-2weeks)



Resting phase (1-2 weeks)



Return to growth phase

Modèle	808V29
Type de laser	Laser à diode 808nm ou 755/808/1064nm 3 ondes combinées
Afficher	Écran tactile 14 pouces 4K
Longueur d'onde	755/808/1064
coups	20 à 40 millions de tirs
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ
Refroidissement	Compresseur aereau
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*24mm ou 12*36mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir
Poids net	95Kg
Poids brut	105Kg
Taille de l'appareil	53*40*105 cm

Taille de boîte

125*56*70.4



Painless 810nm-755nm *V2.9*
Diode laser handle
Suitable for all skin tones and body parts

Épilation indolore, sans effet secondaire ! Rendez votre peau soyeuse et pleine de charme !

Affichage du système d'écran

Le système d'exploitation

- * Écran de 14,0 pouces
- * système multilingue
- * Facile à utiliser, fournissant des compétences opérationnelles et des services d'enseignement
- * Le logo et la langue gratuits peuvent être personnalisés

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Rubrique personnalisée

Vous pouvez personnaliser votre écran de logo exclusif selon vos besoins



Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



14 ans de fabricant avec une riche expérience dans la production de machines de beauté !

13 ans fournisseur d'or Alibaba

Certificats CE approuvés Certifiats TUV approuvés

Personnalisé sur mesure et OEM

L'emballage du produit

La machine d'emballage de boîtes en aluminium est robuste et durable, avec une protection de sécurité, aidant votre machine à rentrer chez elle en toute sécurité !

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,