



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2*3.5cm², for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

Gérer

- * Barre laser en or importée, coups jusqu'à 40 millions
- * Options haute puissance 10bar 1000W, 12bar 1200W et 16bar 1600W
- * Taille du spot 12*20mm, 15*25mm, 12*38mm pour l'option
- * Poignée de 450 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit
- * Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser




Utilisation sûre sur tous les types de peau

- Alex 755nm pour peau claire
- Speed Diode 808nm pour peau jaune
- Long Pulse 1064nm pour une peau plus foncée

Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Effet du traitement



Programme machine

1. Grand écran de 12,4 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)