

Offre spéciale de platine de glace 3 en 1 laser à diode 755nm/808nm/1064nm machine d'épilation au laser à diode

- * Aucune pigmentation. Convient à tout type de peau; * Convient à tout type de peau ;
- * Sûr et rapide.
- * Norme d'or internationale d'épilation ;
- * La longueur d'onde laser optimale 808nm ou 7558081064nm ;

Suitable for hair removal on any part of the body, Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



· Cooling effect ·

The handle is frosted for one minute, making your treatment more comfortable and painless






Le laser à trois ondes combine 755 nm 808 nm 1064 nm, convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux.

755nm pour l'épilation des peaux blanches (poils fins/dorés).

808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle).

1064nm pour l'épilation des peaux noires (poils noirs).







ALEX 755nm For white skin (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm


For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm For black skin (black hair removal)



Treatment Comparison





Argument de vente caractéristique

- 1. Le tout nouvel écran de 12 pouces est clair et facile à utiliser.
- 2. La poignée est moulée par injection, plus légère et plus pratique.
- 3. LOGO 3D avec une texture luxueuse.
- 4. Prise de poignée rotative, plus facile à installer.
- 5. Tube résistant à l'usure, plus durable.
- 6. Supports à deux poignées, plus pratiques à utiliser.

Si vous avez besoin d'aide pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter!