



Avantage produit : rajeunissement de la peau

- * La poignée IPL utilise une lampe britannique, 150 000 à 30 000 prises de vue. Taille du spot 15*50mm. Les performances de refroidissement sont excellentes.
- * Il utilise un écran tactile LCD couleur super sensible de 15,6 HD, tous les paramètres de configuration peuvent être terminés facilement ici.
- * Ajoutez votre propre logo et votre propre langue dans la machine.

Description des produits



**La poignée IPL utilise une lampe britannique, 150 000 à 30 000 prises de vue.
Taille du spot 15*50mm. Les performances de refroidissement sont excellentes.**



420nm	510nm	560nm	585nm	640nm	690nm	755nm
Acne removal Vascular treatment	Pigmentation therapy, Remove freckles	Skin rejuvenation wrinkle removal	Remove Red blood silk	Hair removal (light skin)	Hair removal (brown skin)	Hair removal (black skin)

Rajeunissement de la peau de l'écran tactile couleur, démarrage à un bouton

1. Grand écran tactile de 15,6 pouces, conçu de manière humanisée
2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

SMART SYSTEM

Full screen, Wide field of view

15.6" HD SCREEN



EXFU

One touch power on

appareil d'épilation ipl et de rajeunissement de la peau
épilation ipl et rajeunissement de la peau nouveau
machine de rajeunissement de la peau d'épilation ipl



épilation ipl et machine de rajeunissement de la peau

machine de rajeunissement de la peau d'épilation ipl

machine de rajeunissement ipl

Service en ligne 24 heures sur 24! Bienvenue à consulter!