

Service OEM/ODM

N'importe quel style, n'importe quelle couleur que vous vouliez

# Build more trusted partners

## Our customers

60000+ CUSTOMERS

## OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



## CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,  
product testing certification, product patent authority,



### Avantages

- \* Barre laser importée par Dilas aux États-Unis ou en Allemagne.
  - \* Plus de 40 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
  - \* 808nm Tous les types de peau peuvent être utilisés
  - \* Haute puissance : NOUVELLE poignée 1200W /1800W pour les options
  - \* Taille de point de poignée médicale 12\*24mm ou 12\*36mm, solution d'épilation du visage et du corps!
  - \* Système de refroidissement : système de refroidissement unique Dual-TEC, le plus efficace pour assurer le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
  - \* Longue durée de vie : 40 millions de clics
- Affichage de la poignée

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



1200w, 1800w grande puissance pour le libre choix

Taille de spot 12\*24 ou 12\*36 mm

\* Poignée médicale de 350 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit

\* Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité



refroidissement

- \* Allumez la machine, refroidissez immédiatement, épiliez immédiatement
- \* bon refroidissement durée de vie plus longue de la poignée
- \* véritable effet d'épilation indolore de glace

### Effet du traitement

**Hair removal comparison**

The real picture taken by the customer  
 Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

**Hair removal comparison**

The real picture taken by the customer  
 Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

### Programme machine

1. Grand écran de 14 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

### 5. Service OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen

>>R & D team and Quality inspection Show

## **6. Affichage du certificat**

Conception R&D Équipes de conception et de développement des États-Unis et d'Allemagne. Ligne de production standard. Ligne de production mature certifiée et testée et équipe d'inspection de la qualité. Ce qui nous importe le plus, c'est que les produits de haute qualité sont la norme pour maintenir la coopération.

### **Paramètres du produit**

Modèle	808V19
Type de laser	Allemagne/États-Unis importés, 12 barres, 18 barres
Afficher	Écran tactile 14 pouces 4K
Longueur d'onde	808mm ou 755mm 808mm 1064mm
coups	20 à 40 millions de tirs
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ
Refroidissement	Tête de traitement à circulation d'air et d'eau fermée à double refroidissement TEC haute vitesse avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*24mm ou 12*36mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir
Poids net	95Kg
Poids brut	105Kg
Taille de l'appareil	53*40*105cm
Taille de boîte	125*56*70.4

### **L'emballage du produit**

Délai de livraison 3-7 jours ouvrables après paiement

Mode de livraison par avion, DHL , TNT , Fedex ou agent de livraison

Avant la livraison tester la vidéo et les images

Après livraison Garantie : 2 ans, offre un service après-vente irréprochable

Emballer Boîte en aluminium avec mousse à l'intérieur et roues à l'extérieur

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,