

2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER
 STRONGER: STRONGER POWER 40%
 BETTER RESULT
 SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER

1. Laser à diode à trois longueurs d'onde.
 2. Barres laser dorées d'Allemagne ou des États-Unis améliorées, durée de vie plus longue de 40 000 000.
 3. Sûr, rapide, indolore, permanent
 4. Pour toutes les épilations de la peau et des cheveux
- Écran tactile couleur véritable de 5,14,0 pouces avec 6 couleurs de peau.
6. Deux modèles peuvent être sélectionnés, poignée simple ou double poignée

V26

Super comfortable experience
 Painless and permanent treatment result
 Suitable for all skin types and body areas

Le système de refroidissement TEC le plus avancé à l'intérieur de cette machine pour fournir de très

bons résultats de refroidissement.

24 heures de temps de travail. Matériau saphir. Expérience réelle sans douleur!

1) 10 barres/ 12 barres/ 16 barres, 10-40 millions de coups.

2) Grand spot 12*20mm / 12*35mm pour une épilation rapide.

3) Cristal de saphir refroidi par glace congelée, pour une épilation sans douleur.

4) barre laser dorée de haute qualité importée de l'allemand.

5) Poignée médicale aussi faible que 350 g facile à traiter.

Systeme d'écran

1. Grand écran tactile de 14 pouces, conçu de manière humanisée.

2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.

3. 6 systèmes linguistiques, langue maternelle tout ce que vous voulez.

4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

Barre laser Allemagne/États-Unis importés, 8 bars, 10 bars, 12 bars, 16 bars

Longueur d'onde 755nm 808nm 1064nm/ ou simple 808nm

Énergie 0-150J/cm²

Fréquence 1-10hz

Largeur d'impulsion 40-800ms

Interface LCD opérationnelle Écran tactile LCD 14,0 TFT True Color


Système de refroidissement Tête de traitement à circuit d'air et d'eau fermé avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable

Pouvoir 4000W

Source électrique 220V/50HZ ou 110V/60HZ

N.W/ G.W 62kg/78kg

Company Strength



>>OEM your own machine body.

>>OEM your own program software.

>>OEM pretty machine colors.

>>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Affichage du certificat

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

