



**MLKJ rentable 4in1 machine de beauté laser multifonction laser à diode laser ipl laser nd yag laser rf**



Le tout dernier appareil de beauté laser multifonction 4 en 1 combine quatre technologies laser différentes : laser à diode, laser IPL, laser ND:YAG et laser RF. Chaque technologie a ses propres domaines d'application et avantages, qui sont résumés ci-dessous :

# Real shot display



808 handle



Elight handle



ND YAG Laser handle



RF handle



Laser à diode :

Champs d'application :

Épilation : Les lasers à diode sont très efficaces pour l'épilation permanente sur différents types de peau. Avantages : Précision : Les lasers à diode peuvent cibler des zones spécifiques, assurant une épilation précise. Vitesse : les lasers à diode ont des tailles de point plus grandes et des taux de répétition élevés, ce qui permet des séances de traitement rapides. Sécurité : Ils offrent une photothermolyse sélective, minimisant les dommages à la peau environnante.

# DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



## ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



## • *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



### **Laser IPL (lumière pulsée intense) :**

Photoraieunissement : L'IPL peut améliorer l'apparence de la peau endommagée par le soleil, des taches de vieillesse, des taches de rousseur et des lésions vasculaires. Épilation : IPL peut cibler la mélanine dans les follicules pileux pour une réduction efficace des poils. Avantages : Polyvalence : L'IPL peut traiter une gamme de problèmes de peau, y compris les problèmes de pigmentation et les lésions vasculaires. Non invasif : Les traitements IPL sont généralement non invasifs et ont un temps d'arrêt minimal.

# Elight handle

---



## specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15\*50mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm  
Standard: 420/510/680nm



# Before & After

---



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Skin firming

## Laser ND:YAG :

### Champs d'application :

Enlèvement de tatouage : Les lasers ND:YAG peuvent éliminer efficacement différents types et couleurs de tatouages.

Traitement des lésions pigmentées : Ils peuvent cibler et réduire l'apparence des lésions pigmentées comme les taches de naissance et les taches de vieillesse.

Avantages :

Polyvalence : les lasers ND:YAG peuvent cibler une large gamme de pigments, ce qui les rend adaptés à différents types de tatouage et de pigmentation.

Sécurité : Ils ont une longueur d'onde plus longue, qui peut pénétrer plus profondément dans la peau, minimisant les dommages à la surface.

# HANDLE-ADVANTAGE



## specification

- **Multiple choice**  
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**  
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**  
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Before&after compare



## Laser RF (radiofréquence):

### Champs d'application :

Raffermisssement de la peau : les lasers RF peuvent stimuler la production de collagène, entraînant un raffermisssement de la peau et une réduction des rides.

Avantages :

Non chirurgical : les lasers RF offrent une option non chirurgicale pour obtenir un raffermisssement et un rajeunissement de la peau.

Temps d'arrêt minimal : Ils ont généralement peu ou pas de temps d'arrêt, ce qui permet aux patients de reprendre rapidement leurs activités régulières.



Skin rejuvenation/Vascular/Acne



before



after



before



after



before



after

# BEFORE & AFTE <sup>®</sup>



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Lose weight

# SCREEN INTERFAC <sup>®</sup>

Professional Screen, Easy operation



Taille de l'écran	Écran tactile couleur véritable de 14 pouces
Durée de pouls	10-300ms
Fréquence	1-10hz
Taille du spot	Lumière : 15*50mm Laser à diodes : 12 * 20 mm et 12 * 35 mm
Énergie	1-150J/cm2

Refroidissement	Refroidissement par eau refroidissement par air système de refroidissement du condenseur TEC
Tension	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Dimension de la machine	113*65*76cm
Emballer	Boîte en aluminium
garantie	2 années

L'appareil de beauté laser multifonction 4 en 1 offre l'avantage de la polyvalence, permettant aux praticiens de répondre à de multiples préoccupations esthétiques à l'aide d'un seul appareil. Il offre une gamme complète de traitements, y compris l'épilation, le photorajeunissement, le détatouage, le traitement des lésions pigmentées et le raffermissement de la peau.





### Authentication

CE, NQA13485, CB certification and more Complete certification materials



### 60000+ Customers

We have professional after sale team and we provide 7\*24 services



### 2 Years Warranty

2 years warranty for each machine, All questions will get reponse within 24 hours

## CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

### 1. Est-ce une entreprise fiable ?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. est créée en 2005, engagée dans la R&D, la vente et les services après-vente d'appareils esthétiques et d'équipements laser médicaux, même une partie du domaine informatique et du secteur immobilier. Nous avons une équipe professionnelle intégrant l'optique, les machines, l'électricité et la médecine, pour nous garder en tête dans ce domaine. L'usine couvre 5000M2 et compte plus de 100 employés.

### 2 : Qu'en est-il de la livraison ?

Nous pouvons offrir les services porte à porte par voie aérienne ou maritime, en fonction de votre demande réelle. Tels que DHL, UPS, TNT, FEDEX... par voie aérienne ; et les transports maritimes.

### 3 : Quel est le délai de livraison ?

3-5 jours ouvrables. Énorme stock.

### 4 : Quel est le forfait ?

Boîtier en alliage d'aluminium solide et beau/boîtier en carton/caisse en bois.

**5 : Avez-vous des supports technologiques opportuns ?**

Nous avons une équipe de soutien technologique professionnelle pour vos services en temps opportun. Nous préparons les documents techniques pour vous, aussi vous pouvez nous contacter par téléphone, webcam, chat en ligne (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

**6 : Quel est le mode de paiement ?**

T/T, WESTERN UNION, engagement et etc.

**7 : Si les machines sont cassées pendant l'expédition, nous soutiendrez-vous ?**

Généralement, notre client achètera l'assurance avant l'expédition, évitera toute perte d'argent due au transport difficile. Nous vous aiderons à résoudre les réclamations auprès des compagnies d'assurance pour récupérer votre argent à temps.

**Usine d'instruments de beauté, salon de beauté, OEM d'instruments de beauté, personnalisation d'instruments de beauté**

**Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.**

**Une réponse rapide de votre part sera grandement appréciée.**