

Medical handle is Lighter handle

Stronger, Faster, Smarter

1600w big handle power 24 hours working Painless hair removal



● 12*24mm²



● 12*36mm²

[Learn more](#)



Meilleure vente

14 ans d'usine, 2 ans de garantie, 102 pays, plus de 60 000 clients

MLKJ — Facilitez votre entreprise de beauté

Machine advantage:

- Machine warranty 2 years
- Custom language system
- 1800w high power hair removal
- Fast and safe



Avantages

1.3 ondes 1064nm Diode 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés

Haute puissance : NOUVELLE poignée 1200W /1800W pour les options

2. Grande taille de point 12*24mm, solution d'épilation du visage et du corps de 12*36mm!

3. Système de refroidissement : système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.


4. Longue durée de vie : double garantie de support de vie

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser





Caractéristiques de l'épilation laser Platinum Diode :

- »»Sécurité : aucune brûlure de la peau, aucun dommage à la peau et aux glandes sudoripares, aucune cicatrice, aucun effet secondaire.
- »»Rapide : grande taille de spot 12*36mm, traitement efficace et rapide sur une grande zone de traitement
- »»L'épilation définitive : élimine tous les poils de tous les types de peau, y compris les peaux bronzées.
- »»Température du cristal : ~ 5-3 °C, réduit la douleur et augmente le sentiment de confort lors du traitement.

Détails de la poignée

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier





The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth





	755 nm for white skin (fine, golden hair removal);
	808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
	1064 nm for black skin (black hair removal)

Poignée Longue durée de vie 20 à 40 millions de coups

Convient pour l'épilation au laser diode sur toutes les peaux du corps

Type de laser	Laser à diode 808nm ou 755/808/1064 3 ondes
Afficher	Système d'écran tactile de 14 pouces
Longueur d'onde	808nm ou 755/808/1064nm
coups	40 millions de coups
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ
Refroidissement	Double refroidissement TEC
Pouvoir	3000W
Taille du spot	12*36mm ou 12*24mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir

1) L'écran peut ajouter votre propre logo

2) écran avec 6 langues

3) différentes parties du corps à choisir, une seule touche peut commencer votre traitement !


Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Profil de l'entreprise

1. La société Weifang Mingliang a 14 ans d'expérience dans la fabrication d'équipements de beauté

Customer visit



2. Nous avons un département professionnel de R & D de production

3. Commentaires des clients □ Soutenez l'OEM de coque de machine □ OEM de système de machine □ peut ajouter votre propre logo....