

# 14 years manufacturer

with rich experience in producing beauty machines!

- \* Spot size 12\*24mm, 12\*36mm, for option
- \* Medical handle, light weight, free quick slide treatment
- \* can selected Parameters for different skin tones
- \* 3in1 handle, Alex755nm + speed808nm + yag1064nm, multiple laser wavelengths and technologies

[LEARN MORE](#)

## Avantages

- \* Barre laser importée par Dilas aux États-Unis ou en Allemagne.
- \* Plus de 40 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
- \* 3 vagues 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés
- \* Haute puissance : NOUVELLE poignée 1000 W/1200 W/1600 W pour les options
- \* Taille de point de poignée médicale 12\*24mm, 12\*36mm, solution d'épilation du visage et du corps !
- \* Système de refroidissement : système de refroidissement unique Dual-TEC, le plus efficace pour assurer le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
- \* Longue durée de vie : 40 millions de clichés

### 1. Affichage de la poignée

1200w, 1800w grande puissance pour le libre choix

Taille de spot 12\*24 ou 12\*36 mm

- \* Poignée médicale de 350 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit
- \* Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité



## 2. Refroidissement

- \* Allumez la machine, refroidissez immédiatement, épiliez immédiatement
- \* bon refroidissement durée de vie plus longue de la poignée
- \* véritable effet d'épilation indolore de glace

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...




### 3.Utilisation de sécurité sur tous les types de peau

1.Alex 755nm pour peau claire

Diode 2.Speed 808nm pour peau jaune

3.Long Pulse 1064nm pour une peau plus foncée



**More powerful energy absorption** by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color  
 - especially light-colored and thin hair

**Deep penetration of the hair follicle with high average power** with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.  
 ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

**low melanin absorption, focused solution for darker skin types.** Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.

## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

### 4. Programme machine

1. Grand écran de 14 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

### 5. Service OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

### 6. Affichage du certificat

# Build more trusted partners

## Our customers

60000+ CUSTOMERS


## OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



## CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,  
product testing certification, product patent authority,



### 7. Emballage du produit

Délai de livraison 3-7 jours ouvrables après paiement

Mode de livraison par avion, DHL , TNT , Fedex ou agent de livraison

Avant la livraison tester la vidéo et les images

Après livraison Garantie : 2 ans, offre un service après-vente irréprochable

Emballer Boîte en aluminium avec mousse à l'intérieur et roues à l'extérieur

**Pour plus de détails, s'il vous plait, contactez nous!  
24 heures en ligne !!**