

Appareil d'épilation au laser à diode.

- * Aucune pigmentation. Convient à tout type de peau;
- * Convient à tout type de peau ;
- * Sûr et rapide.
- * Norme d'or internationale d'épilation ;
- * La longueur d'onde laser optimale 808nm ou 7558081064nm ;

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal




12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

Le laser à trois ondes combine 755 nm 808 nm 1064 nm, convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux.

755nm pour l'épilation des peaux blanches (poils fins/dorés).
 808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle).
 1064nm pour l'épilation des peaux noires (poils noirs).




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison



Modèle	Diode Laser platine
Type de laser	Allemagne/États-Unis importés 12 bars, 15 bars
Afficher	Écran tactile 14 pouces 4K
Longueur d'onde	755nm 808nm 1064nm
Coups	40 millions de coups
Énergie	10~150 j/cm ² , réglable
Fréquence	1-10HZ
Refroidissement	Refroidissement TECAirEau
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*24mm/12*36mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir




Depuis 15 ans d'usine chimique intégrée de production et de commercialisation, nous avons un service après-vente sans souci :

Considérant la longue distance entre nous et les clients, afin de mieux servir les clients, Notre société a mis en place une équipe de service après-vente technique professionnelle.

- 1) Nos techniciens résoudre tous les problèmes de machine à temps et prépareront les documents pour vous dans les 24 heures.
- 2) Vous pouvez également nous contacter par téléphone, en ligne, etc.
- 3) Nous fournissons des documents de formation complets et des vidéos pour la machine.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Services professionnels d'OEM, d'ODM :

- Imprimez n'importe quelle couleur.
- Ajoutez votre logo
- Ajoutez n'importe quelle langue dans le système de la machine.
- Concevez une coque de machine exclusive pour vous, créez votre propre marque sur le marché.
- Concevez une nouvelle interface et un nouveau système de machine, rendez-le plus pratique pour vous et vos clients.

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

**Bienvenue à consulter et à coopérer
Service en ligne 24h/24 !**