


Appareil d'épilation Sopran Titanium 1200W 1800W

1. Technique laser, convient à tous les types de peau et de cheveux.
2. Poignées : taille du spot 12 * 24 mm, l'autre 12 * 36 mm
3. Traitement rapide: fréquence 1-10Hz, barre laser importée d'Allemagne



Réfrigération air eau compresseur

Traitement sensation de glace, confortable et indolore



Poignée de la machine d'épilation Sopran Titanium

La poignée de 1,12 * 24 mm peut vous convenir sur de petites parties du corps, telles que l'épilation du visage et d'autres petits endroits.

2.12*36mm peut être utilisé sur de grandes parties du corps, telles que le dos, les bras et les jambes.....

Triple longueur d'onde incluse : 755 nm 808 nm 1 064 nm

755nm adapté à l'épilation des peaux claires.

808nm adapté à l'épilation de la peau neutre.

1064nm adapté à l'épilation des peaux noires.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

Laser à diode 10bars 1200W15bars 1800W :

* L'Allemagne Dilas a importé une barre laser. (Barre laser dorée la plus récente et de la meilleure qualité)

* Prises de vue : 20 à 50 millions de prises de vue

* 755 808 1064nm est pour l'épilation de tous les styles de peau et de cheveux



Écran d'affichage

- 1) Grande taille : écran tactile couleur de 14 pouces utilisé.
- 2) Plusieurs langues : trois types d'options de types de peau, faciles à utiliser.
- 3) Service OEM : votre logo peut être ajouté gratuitement sur l'écran de la machine, acceptez votre langue spéciale.

**Pour plus d'informations sur les produits, veuillez nous contacter !
24 heures sur 24 en ligne**