

New Machine

“

**High power diode laser
with nice cooling technology
for hair removal with painless!**

”





*Laser à diode haute puissance 1800w avec une belle technologie de refroidissement, pour une épilation sans douleur!

* Le laser à diode permet à la lumière de pénétrer plus profondément dans la peau et de manière plus sûre que les autres lasers. parce qu'il peut éviter le pigment de mélanine dans l'épiderme de la peau, nous pouvons l'utiliser pour l'épilation permanente de tous les poils de couleur sur les 6 types de peau.

* Convient à tous les poils indésirables sur des zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, le bikini, les jambes... Il a également le renouvellement de la peau.


* Fréquence 1-10HZ. traitement rapide !!! Machine pour une épilation rapide et définitive. Sans douleur!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Affichage de la poignée

1. Laser à diode à trois longueurs d'onde.
 2. Barres laser dorées d'Allemagne ou des États-Unis améliorées, durée de vie plus longue de 40 000 000.
 3. Sûr, rapide, indolore, permanent
 4. Pour toutes les épilations de la peau et des cheveux
- Écran tactile couleur véritable de 5,14,0 pouces avec 6 couleurs de peau.

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



Le laser 3 Waves combine 755nm 808nm 1064nm, convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux.

755nm pour l'épilation des peaux blanches (poils fins/dorés).

808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle).

1064nm pour l'épilation des peaux noires (poils noirs).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

Paramètres du produit







Modèle	808V29
Type de laser	Laser à diode 808nm ou 755/808/1064nm 3 ondes combinées
Afficher	Écran tactile 14 pouces 4K
Longueur d'onde	755/808/1064
coups	20 à 40 millions de tirs
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ
Refroidissement	Compresseur aereau
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*24mm ou 12*36mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir
Poids net	95Kg
Poids brut	105Kg
Taille de l'appareil	53*40*105cm

Taille de boîte

125*56*70.4

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Épilation indolore, sans effet secondaire ! Rendez votre peau soyeuse et pleine de charme !

Le système d'exploitation

- * Écran de 14,0 pouces
- * système multilingue
- * Facile à utiliser, fournissant des compétences opérationnelles et des services d'enseignement
- * Le logo et la langue gratuits peuvent être personnalisés sur le scr

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Vous pouvez personnaliser votre écran de logo exclusif selon vos besoins

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service