



A passé CE médical, ISO13485, sérieusement
 Garantie de deux ans, entretien pour toujours.
 Notre équipe de vente vous fournira des conseils professionnels avant d'acheter la machine.
 Une formation technique gratuite pour les distributeurs est disponible.
 Vidéo de l'opérateur disponible pour tous les acheteurs.
 Mise à jour technique gratuite.
 Assistance en ligne par Skype, vidéo sur Youtube et email.



Détails de la poignée

Traitement de la machine d'épilation au laser Ice Platinum

1. Technique laser, convient à tous les types de peau et de cheveux.
2. Poignées : 1000W ou 1200W, une taille de point 12*20mm, l'autre 12*35mm
3. Traitement rapide : fréquence 1-10 Hz, barres laser importées des États-Unis.
4. Fonctionnement continu 12h : Air eau système de refroidissement unique 1200 W TEC, contrôle la

température constante de l'eau 24 °C, assure le fonctionnement de la machine.
en continu toute la journée, même en été sans climatiseur machine d'épilation au laser

Machine d'épilation au laser 1000W ou 1200W ou 1600W

One minute cooling -27°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser



Poignée de la machine d'épilation au laser titane

La poignée de 1,12 * 20 mm peut vous convenir sur de petites parties du corps, telles que l'épilation du visage et d'autres petits endroits.

2,12 x 35 mm peuvent être utilisés sur de grandes parties du corps, telles que le dos, les bras et les jambes.

3. Avec pile laser importée des États-Unis, forte énergie, durée de vie la plus longue. le meilleur laser de cette ligne machine d'épilation au laser

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Énergie

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>> 1-10Hz fast Fréquence

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.




Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Le laser contient quatre sorties de longueurs d'onde, a une large gamme d'applicabilité.

Il a un certain effet thérapeutique sur l'élimination du rouge

traînées de sang, varices, anti-inflammatoire, épilation, blanchiment et rajeunissement de la peau.



Écran de la machine d'épilation au laser Titanium

- 1) Écran tactile : 12,4 pouces facile à utiliser.
- 2) 6 langues pour votre choix.
- 3) Couleur à choisir, votre LOGO peut également être affiché à l'écran et sur la coque de la machine gratuitement

Modèle

Machine d'épilation au laser titane

Type de laser	Épilation au laser titane
barre laser	12 bar, 1200W, 10bar 1000W, importé des USA
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 12 pouces
Coups de poignée laser	40 millions de fois
Energy	10~150 j/cm2, réglable
Durée de pouls	40 ~ 800 ms réglable
Frequency	1~10Hz
	Condensateur TEC 1200W
Système de refroidissement	Circulation d'air et d'eau à proximité
	Tête de traitement avec semi-conducteur
	température de refroidissement réglable
Taille du spot	12*20mm, 12*35mm
Température cristalline	-10~3°C
Puissance requise	AC220/110V, 50/60HZ

Custom Section



Profil de l'entreprise



À propos de mingliangkj :

Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd (abréviation : MLKJ) est un fabricant de produits de beauté hautement professionnel et expérimenté.

Équipement en Chine, nous avons un département de Production professionnel, un département de

contrôle de la qualité, un département d'entreposage et un service de vente et de service département. Nos produits sont largement utilisés dans les salons, les cliniques et la maison. Marché dans le monde entier, y compris l'europe, l'amérique du nord, l'asie et ainsi de suite. Notre société a 13 ans dans l'industrie de la beauté et est attentive à la qualité et au prix des produits.

L'emballage du produit

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (abréviation : MLKJ) a 15 ans dans l'industrie de la beauté
2. Nous avons un département professionnel de R & D de production
3. Département de contrôle de la qualité, département d'entreposage et département de vente et de service.

PACKING

safe and thoughtful packaging seivice



Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily

Built-in prevention collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty



3-5 business days delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service

