



**L'édition MLKJ ICE Platinum combine 3 longueurs d'onde laser dans une seule pièce à main innovante, ciblant simultanément différentes profondeurs de tissus ainsi que les structures anatomiques du follicule pileux.**



En combinant les niveaux d'absorption et de pénétration de trois longueurs d'onde différentes, ainsi que la couverture du traitement, le confort et le faible entretien du laser à diode, on obtient le traitement d'épilation le plus sûr et le plus complet disponible aujourd'hui.

**3 longueurs d'onde combinées couvrant le spectre de traitement optimal**

**Pratiquement indolore**

**Dossier de sécurité éprouvé**

**Tous types de peaux, même les peaux bronzées**



**Longueur d'onde ALEX 755nm :**

Idéal pour une large gamme de types et de couleurs de cheveux, en particulier les cheveux clairs et fins. Offre une puissante absorption d'énergie par le chromophore de mélanine.

Cible le renflement du follicule pileux avec une pénétration plus superficielle. Particulièrement efficace pour les cheveux dans des zones comme les sourcils et la lèvre supérieure.

**VITESSE 808 nm**

Longueur d'onde classique en épilation laser (810nm). Offre une pénétration profonde du follicule pileux avec une puissance moyenne élevée.

La grande taille du spot de 3,5 cm permet un traitement rapide. Absorbe modérément la mélanine, ce qui la rend sans danger pour les peaux plus foncées.

Cible le renflement et le bulbe du follicule pileux. Idéal pour traiter des zones comme les bras, les jambes, les joues et la barbe.

**DIODE LASER YAG 1064 pour les peaux plus foncées :**

Utilise un laser à diode basé sur une longueur d'onde ND : YAG. Absorbe modérément l'énergie par le chromophore de mélanine, adapté aux peaux plus foncées.

Choix optimal pour les patients à la peau plus foncée.



**Rapide et efficace**

La combinaison de ces longueurs d'onde du laser à diode fournit une solution complète et efficace pour l'épilation de différents types de poils et tons de peau, garantissant des résultats optimaux et une sécurité pour tous les patients.

Avec une tête laser plus grande, ces machines avancées peuvent couvrir une plus grande surface, ce qui rend le processus d'épilation jusqu'à 40 % plus rapide que les systèmes conventionnels.

Cette fonctionnalité permettant de gagner du temps profite à la fois aux clients et aux praticiens, en permettant une planification plus efficace et des séances plus rapides.



### **Refroidissement de la machine d'épilation au laser à diode 755 808 1064**

- \* Allumez la machine, refroidissez immédiatement, épilation immédiatement
- \* bon refroidissement, durée de vie plus longue de la poignée
- \* véritable effet d'épilation indolore à la glace

TEC/Compressor est une technologie avancée qui refroidit continuellement la peau et facilite une température contrôlée tout au long du traitement. Les feuilles TEC sur la poignée minimisent les risques épidermiques tout en conservant la chaleur. La température reste contrôlée et constante ce qui contribue à l'efficacité de la diode. Les patients peuvent désormais profiter d'une expérience totalement indolore, fraîche et confortable tout au long de la séance.

Taille de spot 12\*20mm ou 12\*35mm adaptée à l'épilation de toutes les pièces

### **3 à 5 séances obtiennent un résultat d'épilation à vie, une épilation permanente**

- \* Sûr, rapide, **Sans douleur, permanent**
- \* Pour toutes les épilations de peaux et de styles de cheveux
- \* Pas de temps d'arrêt
- \* Pas d'effets secondaires



# Before and After

We help you  
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After

## Peut être associé à une tête de traitement des poils du nez !

Pour l'épilation de petites pièces, telles que les doigts, les oreilles, les poils du nez, etc.



\*Écran tactile de 14 pouces personnalisable

\*Avec homme et femme, 6 styles de peau au choix

\*Facile à utiliser, fournissant des compétences opérationnelles et des services d'enseignement

\*Le logo et la langue gratuits peuvent être personnalisés sur l'écran

FDA, CE, ISO13485, et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles inspirations innovantes pour proposer des produits plus fiables à nos partenaires et clients.

[\*\*Contactez-nous maintenant!\*\*](#)