

 Smayer

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28 : Appareil d'épilation laser à diode

- 1) Épilation plus forte, plus rapide et plus intelligente
- 2) Nouvelle technologie 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) Plus fort 800/1000/1200/1600watt, 40% plus rapide



Pourquoi tous les salons de beauté, les esthéticiennes préfèrent-elles la machine d'épilation au laser à diode 808nm?


- A) Plus sûr, pas d'effets secondaires sur la peau et les glandes sudoripares, pas de cicatrice.
- B) 755nm 808nm 1064nm, convient à tous les types de peau, la peau noire et les cheveux fins peuvent être facilement traités, adaptés à tous les types.
- C) Longue largeur laser, haute énergie, efficace pour les follicules pileux produisant une accumulation de chaleur, épilation permanente.
- D) Vite ! La grande taille de tache 12*35mm a pu inciter la vitesse de traitement, la vitesse de traitement et l'efficacité.
- E) Un système de refroidissement puissant peut rendre l'anesthésie épidermique momentanée, sans aucune douleur pendant.

À propos des poignées



Machine d'épilation au laser à diode Ice Titanium 808nm
Grande taille de spot 12*20mm/12*35mm pour un traitement rapide
Types de peau I-VI et peau bronzée, épilation permanente sûre et indolore

Laser show Handle laser bar optional



Chose la plus importante 3 longueurs d'onde 7558081064 couvrant le traitement optimal indolore
sécurité éprouvée épilation permanente
Pour tous les types de peau


Système de refroidissement continu ICE PLUS. Le processus de traitement est plus confortable.
Il peut fonctionner en continu pendant 24 heures.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Treatment Comparison



Programme de machine d'affichage d'écran

1. Grand écran de 14 pouces, touche rapide
2. Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (langue/logo/système/couleur...)

FREE LOGO SERVICE





**14 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor**

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Conception R&D Équipes de conception et de développement des États-Unis et d'Allemagne.
Ligne de production mature certifiée et testée et équipe d'inspection de la qualité et ligne de production standard.
Ce qui nous importe le plus, c'est que les produits de haute qualité sont la norme pour maintenir la coopération.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Paramètres du produit



Modèle	Laser à diodes V28
Type de laser	Allemagne/États-Unis importés, 10 bars, 12 bars, 16 bars
Afficher	14---Écran tactile 4K de 15,6 pouces
Longueur d'onde	755nm 808nm 1064nm
Coups	40 millions de coups
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ

Refroidissement	Refroidissement TECAirEau
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*20mm/12*35mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir
Poids net	95Kg
Poids brut	105Kg
Taille de l'appareil	45*52*110 cm
Taille de boîte	56*70.4*125cm

Délai de livraison : 3-7 jours ouvrables après paiement
Mode de livraison : par avion, DHL , TNT , Fedex ou agent de livraison
Avant la livraison : test de la vidéo et des images
Garantie après livraison : 2 ans, offre un service après-vente irréprochable

Pac roi et expédition

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month