

**New  
arrivals**

**EXFU**

**SIMPLE . SAFE . ENJOY**  
New experience of hair removal



**En soldes! Machine de traitement d'épilation médicale indolore et permanente approuvée par la FDA**

**Avantages**

- \* Barre laser importée des États-Unis ou de l'Allemagne 10bars/15bars
- \* Plus de 50 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
- \* 3 vagues 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés



# EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy  
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

## Description des produits

# Ingenious details I am better than others

Product detail  
layout



## Surround light strip

Cool lighting effect  
not dazzling



## Newest design handle 0.31kg

One minute cooling  
Customizable glowing logo



## One-of-a-kind styling

Ingenious production  
focus on details



### **À propos de la poignée**

Grande puissance 1200 W/1800 W pour le libre choix

Taille de spot 12\*24 ou 12\*36mm

\* Poignée médicale de 285 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit

\* Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité

**1 minute de glaçage rapide, expérience de traitement confortable et indolore**





**Two colors, two spot sizes are optional**



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, adapté à l'épilation permanente de tous les types de peau




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



Modèle	Laser à diode Exfu
Type de laser	Allemagne/USA importé, 8----12bars, 800W----1200W
Afficher	Écran tactile 14 pouces 4K
Longueur d'onde	808nm ou 755nm 808nm 1064nm
coups	50 millions de coups
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ

Refroidissement	Tête de traitement à circulation d'air et d'eau fermée à double refroidissement TEC haute vitesse avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*24mm ou 12*36mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir

[laser à diodes 755 808 1064](#)

[machine d'épilation au laser à diode](#)

[Laser à diodes 808nm](#)

[Machine d'épilation au laser à diode 808nm](#)

[Fabricant de laser à diode 808nm](#)

**Service en ligne 7 \* 24 heures!**  
**Bienvenue à consulter!**