

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



15 years factory



2 years warranty



102 COUNTRIES



2 years warranty




14 inch
Screen Size



3000W
Input power



1-10HZ
Frequency



755nm 808nm 1064nm
Wavelength

>>Machine 14-inch large screen

>>3000W machine Pouvoir to ensure the treatment effect

>>1-10HZ fast Fréquence and 15x25mm Taille du spot ensures faster, smooth and effective treatment

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple Longueur d'ondes

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, également une partie du corps différente. Pour assurer un paramètre sûr pour le nouvel opérateur

>> Long life time More than 40 millions coups gold laser diode module, anti high temperature.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**





La poignée ne pèse que 350g, ce qui est pratique pour le traitement

- >>12 piécs or 16 piécs Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;
- >>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;
- >Super sapphire touch Refroidissement system ensures painless and comfortable treatment;

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



- 755 nm for white skin (fine, golden hair removal);
- 808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
- 1064 nm for black skin (black hair removal)

Poignée Longue durée de vie 20 à 40 millions de coups

Vitesse 808nm : longueur d'onde standard d'or pour tous les types de cheveux

Alex 755nm : Spécifique efficace pour les cheveux blonds, cheveux fins

Long Pulse 1064nm: Spécifique efficace pour les peaux foncées et bronzées meilleure qualité ipl shr opt laser/nd yag/alexandrite prix de la machine d'épilation au laser

Modèle	808- laser à diodes
Type de laser	Laser à diode 808nm ou 755/808/1064 3 ondes
Afficher	Système d'écran tactile de 14 pouces
Wavelength	808nm/7558081064
shots	20 à 40 millions de tirs
Énergie	10~150 j/cm ² , réglable
Frequency	1-10HZ
Cooling	Double refroidissement TEC
Power	3000W
Spot size	12*35mm ou 12*20mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir

Profil de l'entreprise

1. La société Weifang Mingliang a 15 ans d'expérience dans la fabrication d'équipements de beauté en instrument de beauté.

Il a été vendu dans 102 pays et dessert plus de 600 000 institutions dans le monde. Facilitez les affaires de beauté.

2. Prise en charge de la coque de la machine OEM □ OEM du système de machine □ peut

ajouter votre propre logo....

3. Nous avons un département professionnel de R & D de production. La machine d'emballage de boîtes en aluminium est robuste et durable, avec une protection de sécurité, aidant votre machine à rentrer chez elle en toute sécurité !

Packing

safe and thoughtful packaging seivice



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,



**Contactez-nous maintenant
24 heures en ligne !**