

Avantages

- * Barre laser importée des États-Unis ou de l'Allemagne 10bars/15bars
- * Plus de 50 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
- * 3 vagues 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés



EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser

Simple • Safe • Enjoy Redefine hair removal equipment











one-button start

Ice hair removal

super power

40million shine

Description des produits




Ingenious details I am better than others

Product detail layout



Surround light strip

Cool lighting effect not dazzling



One minute cooling Customizable glowing logo







One-of-a-kind styling

Ingenious production focus on details

À propos de la poignée

Grande puissance 1200 W/1800 W pour le libre choix

Taille de spot 12*24 ou 12*36mm

- * Poignée médicale de 285 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit
- * Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité

1 minute de glaçage rapide, expérience de traitement confortable et indolore



7558081064nm, adapté à l'épilation permanente de tous les types de peau



ALEX 755nm

For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm

For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm For black skin (black hair removal)





Modèle Laser à diode Exfu

Type de laser Allemagne/USA importé, 8----12bars, 800W----1200W

Afficher Écran tactile 14 pouces 4K

Longueur d'onde 808nm ou 755nm 808nm 1064nm

coups 50 millions de coups Énergie 10~150 j/cm2, réglable

Fréquence 1-10HZ

Refroidissement à grande vitesse Double TEC Tête de traitement à circulation

Refroidissement d'air et d'eau fermée avec température de refroidissement du semi-conducteur

réglable

Pouvoir 3500W

Taille du spot 12*24mm ou 12*36mm pour choisir Tension 110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir

laser à diodes 755 808 1064

machine d'épilation au laser à diode

Laser à diodes 808nm

Machine d'épilation au laser à diode 808nm

Fabricant de laser à diode 808nm

Service en ligne 7 * 24 heures! Bienvenue à consulter!