



Technologie 7558081064.

- * Épilation permanente sConvient pour l'épilation de toutes les peaux
- * 1 séance, 60% de chute de cheveux





Ultra-light handle





DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless




ADVANTAGE

- **PAINLESS:**755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:**Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:**There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:**To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operationion



1. Technologie 755nm 808nm 1064nm, pour l'élimination de tous les styles de peau et de cheveux.
2. Efficace pour les follicules pileux produisant une accumulation de chaleur. Épilation permanente indolore.
3. Presque aucune dispersion cutanée, aucun dommage à la peau et aux glandes sudoripares, aucune cicatrice, aucun effet secondaire
4. Système de refroidissement 3 en 1 : refroidissement par air refroidissement par eau refroidissement par compresseur Système 3 en 1. Capacité de travail 24 heures.



Fonction de :

Les 3 vagues fonctionnent dans le même manche en même temps

755nm pour les peaux blanches (cheveux fins et dorés)

808nm pour peau jaune/neutre

1064nm pour les noirs (cheveux noirs)

Super effet de refroidissement de la glace, le traitement indolore est plus confortable






1. Grand écran tactile de 14 pouces, conçu humanisé
2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Spécifications détaillées

Item	Laser à diode verticale 755 nm 808 nm 1064 nm
Type de laser	Diode laser, 10 barres, 12 barres, 16 barres
Puissance de chaque barre	100w
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 14 pouces
Longueur d'onde	808nm/755nm/1064nm
Taille du spot	12*20mm² 12*35mm²
Durée de vie de la poignée laser	Max 40 000 000 coups
Énergie	10-150 J/cm2 réglable (jusqu'à 150J/cm2 en option)
Durée de pouls	10 ~ 400 ms réglable
Fréquence	1,0-10 Hz ;
Système de refroidissement	Condenseur à semi-conducteur TEC air circulation d'eau fermée
Manipuler la puissance	1000w/1200w/1600w
Puissance des machines	3500w
Source électrique	220V/50HZ ou 110V/60HZ
Température cristalline	-20~5°C
Température de l'appareil	Température constante de 24°C
Puissance requise	AC220V/110V 50~60Hz
Poids brut	80KG

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Services professionnels d'OEM, d'ODM :

- Imprimez n'importe quelle couleur.
- Ajoutez votre logo
- Ajoutez n'importe quelle langue dans le système de la machine.
- Concevez une coque de machine exclusive pour vous, créez votre propre marque sur le marché.
- Concevez une nouvelle interface et un nouveau système de machine, rendez-le plus pratique pour vous et vos clients



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier



Service après vente:

Compte tenu de la longue distance qui nous sépare de nos clients et afin de bien mieux servir nos clients, notre société a mis en place une technologie professionnelle après-vente.

1) Notre technicien fournira une solution rapide pour tout problème de machine et préparera les documents pour vous dans les 24 heures.

2) Vous pouvez également nous contacter par téléphone, en ligne, etc.

3) Nous proposons un document de formation complet et des vidéos pour la machine.

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Our Team

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service