



Comment ça marche?

Grâce à la conception scientifique de la poignée laser à diode, le faisceau laser à haute énergie pénètre instantanément dans la peau et atteint le follicule pileux pendant le traitement, la lumière de sortie est absorbée par la mélanine dans le follicule pileux, détruisant ainsi le follicule pileux et atteignant une épilation permanente.

La largeur d'impulsion laser est réglée plus courte que le temps de sensation du corps humain, un seul coup de lumière est terminé, mais le corps humain est tombé sans douleur, puis a pu obtenir la sensation de traitement indolore, pour améliorer l'expérience confortable du client. Machine d'épilation au laser la plus efficace.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

Trois longueurs d'onde

Technologies d'épilation à diode 755nm 808nm 1064nm dans une seule poignée

Emergency stop button

Online Customization

Applicator
1205mm
350g

Medical handle
350g lightweight handle

14 inch big screen
quick touch
easy operate

A large black laser hair removal machine on wheels is shown on the right. The machine has a 14-inch touchscreen at the top displaying a woman's face. A purple diagonal line connects the machine to several callout boxes on the left. The callouts include: 'Emergency stop button' pointing to a red button and a yellow 'STOP' sign; 'Online Customization' pointing to a tablet; 'Applicator 1205mm 350g' pointing to a handheld device; 'Medical handle 350g lightweight handle' pointing to a handle; and '14 inch big screen quick touch easy operate' pointing to the main screen. The background features a woman sitting on a beach chair, holding a water bottle.

Profondeur de pénétration


Machines esthétiques professionnelles Diode de refroidissement de glace épilation laser
Laser à diodes Diodo 755 808 1064 épilation

Taille du spot 12x36 mm / 12x24 mm, pour une meilleure absorption de l'énergie au niveau du follicule cible.

Le seul laser doté d'une technologie unique et dédiée pour la réduction de la douleur, une efficacité accrue et une sécurité accrue.



■ spot size:12*36



■ spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Polyvalent

Le laser MLKJ comprend deux systèmes d'épilation à diode laser à glace d'une longueur d'onde optimale de 800 nm sur une plate-forme polyvalente.

Les têtes laser MLKJ permettent une réduction permanente des poils sur toutes les zones du corps. Sa technologie avancée réduit la douleur tout en augmentant l'efficacité, permettant des traitements rapides et confortables pour les patients et les praticiens.

Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	


Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect


Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks
2 times a week
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks
2 times a week
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body



5 week - 8 weeks
2 times a week
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

Diminution de la douleur

Le patient est confortable en refroidissant continuellement la peau, la douleur et l'inconfort sont considérablement réduits.

Diode laser Epilation avant et après

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



Treatment Effect



Écran 4K de 14 pouces, expérience tactile intelligente

- * Préréglages de traitement personnalisables
- * Avec homme et femme, 6 styles de peau au choix
- * Facile à utiliser, offrant des compétences opérationnelles et des services d'enseignement
- * Le logo gratuit et la langue peuvent être personnalisés sur l'écran

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



Notre entreprise et Panking

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Contactez-nous pour obtenir plus d'informations sur les machines de beauté.