




### **Avantage**

- Machine certifiée ROHS et médicale CE.
- 3 en 1 - Trois technologies laser dans une seule machine
- Lasers alexandrite, diode et Nd:YAG - traitent tous les types de peau
- Facile à utiliser
- Formation en ligne disponible
- 50 millions de clichés par pièce à main !

Affichage de la poignée

Ergonomic design



Comfortable  
painless hair removal



Mild cooling  
No irritation



ICE

ONLY 350G  
HANDLE

# Medical diode laser

**50000000+shots  
can treat 10000+clients**

- \*Not easy to be burned
- \*Low maintenance cost
- \*Stable quality



\* Surveille la température de l'applicateur 1 000 fois par seconde

\*Maintient la température tout au long de la séance pour offrir un traitement confortable et sûr. \*Aucun temps d'arrêt pour le refroidissement ne se traduit par une productivité plus élevée pour votre clinique

\* SYSTÈME PUISSANT ET EFFICACE POUR TOUS LES TYPES DE PEAU \* Longueur d'onde optimale 755 nm 808 nm 1064 nm

\*Puissance de crête élevée de 2000 W, Fluence jusqu'à 150 J/cm<sup>2</sup>/cm<sup>2</sup> \*Taille du spot 12x24 mm  
Système d'écran



\* Grand écran couleur tactile avec logiciel avancé d'interaction homme-machine intuitif et facile.

\*Ajoutez votre langue gratuitement.

Effet du traitement



# *Before and After*

## Treatment comparison



1. Sans douleur. La pointe de la pièce à main refroidit à 0-3 °C, rend le traitement confortable et efficace.
  2. Résultats précoces du traitement. 2 à 3 séances de traitement peuvent montrer des résultats permanents
  3. Contact pratiquement sans douleur avec le saphir de Real-5C, plus confortable et plus sûr.
- Profil de l'entreprise



EXFU

OEM&ODM Professional Design



High Feedback Top10 Supplier  
OEM & ODM Professional Design



### Authentication

NQA13485, CB certification  
and more Complete certification  
materials



### 60000+ Customers

We have professional after sale  
team and we provide 7\*24  
services



### 2 Years Warranty

2 years warranty for each  
machine, All questions will get  
reponse within 24 hours

Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd (abréviation : MLKJ) située à Shandong, en Chine. Nous sommes dans ce domaine depuis plus de 15 ans et avons des tonnes d'expérience dans la conception et la fabrication. Nos machines les plus populaires, notamment le laser à diode 808 nm, la machine IPL, la machine SHR, le laser Nd yag, la machine amincissante pour le corps à cavitation, le laser picoseconde... ont été vendus dans plus de 102 pays. Nous sommes tellement ravi que nos produits aient apporté de la valeur à nos clients dans le monde.

*S'il vous plaît envoyez-moi une demande pour le MEILLEUR prix !*