



Détatouage au laser picoseconde 532 755 1320 1064nm
machine de détatouage au laser q switch nd yag

Description des produits

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect


Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems




Picosecond
treatment head
Picoscoud



Qualité artisanale, reflète les détails extrêmes Design rationnel

1. Le produit a une nouvelle apparence et est principalement vendu comme modèle chaud
2. Support de poignée réglable, solide et durable
3. Poignée antidérapante, design ergonomique

4. Tube de raccordement de traitement prolongé



Plus petite taille

1. Adopter les composants de base de l'équipement médical. La taille de la machine est plus petite.
2. Moins de fret transfrontalier que les machines ordinaires.
3. La poignée est plus petite et plus pratique à utiliser

À propos des poignées

How is it different?



5 têtes de traitement, conception de fil extérieur amovible et rotatif

1. 532 : Supprimer les tatouages colorés.
2. Tête en nid d'abeille 755 : utilisée pour éliminer les taches de vieillesse, les taches de rousseur et le chloasma. peu de dommages à la peau
3. Paramètre réglable 1064 : pour le détatouage, le nettoyage des sourcils
4. Paramètre non réglable 1064 : utilisé pour enlever les tatouages et nettoyer les sourcils
5. 1320 : traitement de grande surface, grande tache, vitesse de traitement rapide et bon effet

Advantage

The maximum energy, the best effect

Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.
Precise calculation of laser value
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design

532: Remove colored tattoos.

755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin


Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Comparaison des effets

Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Product Features



Tattoo removal

Eyebrow embroidery removal

Freeline removal

Eyeline removal

Whitening

Skin rejuvenation

Lipline removal

Pigment treatment

Le maximum d'énergie, le meilleur effet

1. Les données de laboratoire montrent que la barre laser atteint 2000 mj.
2. Calcul précis de la valeur laser
3. La distance de visée du voyant est de 6 à 10 cm


Paramètres du produit

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me



Mécanisme de cassette Q-switch en pierre importé, l'ensemble du laser solide, sans remplacer le Q-switch.

Détatouage. Enlevez les pigments de tatouage noirs, bleus, bruns et rouges sur les sourcils, la ligne des yeux, la ligne des lèvres et d'autres parties du corps. Enlevez les taches de naissance, les naevus otas et les taches cutanées. Technologie laser de haute qualité, norme internationale de production, test technique strictement.

Une solution à une variété de problèmes de peau.

Treatment **Effec**

Tattoo removal


Nevus Ota removal

Eyebrow and eyeliner removal


Lipline removal



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



Écran d'affichage

Grand écran tactile couleur vraie de 10 pouces


Expérience tactile super cool

6 langues pour votre choix, une langue spéciale peut être ajoutée

Le service OEM est accepté, tel que le paramètre d'ajustement, inclut la portée énergie/fre/temps

Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



10 inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.
Special language can be added according to your actual requirements.
Your logo also can be added on diode laser screen.

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



Technologie	Pico second laser / laser Nd yag
Fonction	Élimination de l'acné des taches de rousseur / traitement de la poupée Blackface
Poignées	5 têtes
Longueur d'onde	1064nm 532nm 1320nm 755nm
Zone de traitement	Visage Corps Visage Cou Bras Jambes....
Fréquence	1-10HZ
Tension	110V/220V 50-60Hz

Pourquoi nous choisir

15 ans de fabricant avec une riche expérience dans la production de machines de beauté !

15 ans fournisseur d'or Alibaba

Certificats CE approuvés Certificats TUV approuvés Personnel sur mesure et OEM



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Fabricant expérimenté Vous coopérerez avec une usine avec plus de 15 ans d'expérience dans la fabrication d'équipements de beauté, intégrant la R&D, la conception, la production et la vente. Nous avons exporté vers plus de 126 pays, prenant en charge plus de 60 000 utilisateurs, plus fiables et plus professionnels.

R&D professionnelle et technologie la plus récente En s'appuyant sur notre équipe professionnelle de R&D et technique, les produits continueront d'être mis à niveau, vous obtiendrez les machines les plus récentes avec les dernières technologies et serez toujours à la pointe de l'industrie, vous rendant plus compétitif dans l'industrie de la beauté.

Our Showroom



Toutes sortes de certifications Toutes les machines de beauté que vous obtenez ont passé des certifications de haute qualité, telles que CE, FDA, TUV, ISO 13485... etc.

Quel que soit le pays/la région d'où vous venez, vous pouvez utiliser les machines légalement, en toute sécurité et efficacement.

Excellent service ODM/OEM Vous recevrez des services de personnalisation gratuits et une protection exclusive pour fournir une garantie solide pour le développement de votre marque. Vos machines peuvent être uniques sur le marché.

CERTIFICATES



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system
certification



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

Ne vous inquiétez pas de la garantie et du service après-vente Toutes les machines bénéficient d'une garantie de deux ans et d'un entretien à vie, vous bénéficiez d'un service en ligne 24 heures sur 24 d'une équipe après-vente professionnelle. Chaque fois que vous rencontrez des problèmes, vous pouvez contacter notre équipe après-vente, et le problème sera résolu dans les plus brefs délais.

Formation gratuite sur toutes les machines Vous recevrez une formation gratuite et un certificat de formation. Bénéficiez de formations complètes et faciles à comprendre. Des esthéticiennes professionnelles fourniront également des conseils en ligne. Votre entreprise de beauté deviendra plus facile.

L'emballage du produit

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month