

Picosecond

New upgrade

Powerful

Fastly

Safety



Détatouage au laser picoseconde 532 755 1320 1064nm
Machine de détatouage au laser q switch nd yag

Product display



Qualité artisanale, reflète les détails extrêmes. Conception rationnelle.

1. Le produit a une apparence nouvelle et est principalement vendu comme modèle chaud
2. Support de poignée réglable, solide et durable
3. Poignée antidérapante, conception ergonomique
4. Tube de raccordement de traitement étendu



Plus petite taille

1. Adopter les composants essentiels de l'équipement médical. La taille de la machine est plus petite.
2. Fret transfrontalier inférieur à celui des machines ordinaires.
3. La poignée est plus petite et plus pratique à utiliser

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




5 têtes de traitement, conception de fil externe amovible et rotatif

1. 532 : Supprimer les tatouages colorés.
2. Tête en nid d'abeille 755 : utilisée pour éliminer les taches de vieillesse, les taches de rousseur et le chloasma. peu de dommages à la peau
3. Paramètre réglable 1064 : pour le détatouage, l'éclaircissement des sourcils.
4. Paramètre non réglable 1064 : utilisé pour enlever les tatouages et éclaircir les sourcils.
5. 1320 : traitement de grande surface, grande tache, vitesse de traitement rapide et bon effet



Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

L'énergie maximale, le meilleur effet

1. Les données de laboratoire montrent que la tige laser atteint 2000 mj.
2. Calcul précis de la valeur laser
3. La distance de visée du voyant est de 6 à 10 cm

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me

The best laser wand in the industry




Lifespan
1 million times




Mécanisme de cassette Q-switch en pierre importé, tout le laser solide, sans remplacer le Q-switch.


Détatouage. Élimine les pigments de tatouage noirs, bleus, bruns et rouges sur les sourcils, la ligne des yeux, la ligne des lèvres et d'autres parties du corps. Enlève la marque de naissance, le naevus otas et les taches cutanées. Technologie laser de sablage instantané, norme internationale de production, test technique strictement.



Original pigment




Traditional laser



Picosecond Laser



BEFORE



AFTER

Before & After



Écran d'affichage

Expérience tactile super cool

6 langues au choix, une langue spéciale peut être ajoutée

Les services OEM sont acceptés, tels que l'ajustement des paramètres, inclure la portée énergie/fré/temp

Grand écran tactile couleur vraie de 12,1 pouces

12.1 inch true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



Technologie	Laser Pico Second / Laser Nd Yag
Fonction	Élimination de l'acné des taches de rousseur par tatouage/traitement de la poupée Blackface
Poignées	5 têtes
Longueur d'onde	1064nm 532nm 1320nm 755nm
Zone de traitement	Visage Corps Visage Cou Bras Jambes....
Fréquence	1-10HZ
Tension	110 V/220 V 50-60 Hz

Fabricant de 16 ans avec une riche expérience dans la production de machines de beauté ! 15 ans d'Alibaba fournisseur d'or certificats CE approuvés certificats TUV approuvés personnels sur mesure et OEM

Fabricant expérimenté Vous coopérerez avec une usine avec plus de 15 ans d'expérience dans la fabrication d'équipements de beauté, intégrant la R&D, la conception, la production et la vente. Nous avons exporté vers plus de 126 pays, prenant en charge plus de 60 000 utilisateurs, plus fiables et plus

professionnels.

R&D professionnelle et technologie la plus récente En s'appuyant sur notre équipe professionnelle de R&D et technique, les produits continueront à être mis à niveau, vous obtiendrez les machines les plus récentes dotées des dernières technologies et serez toujours à la pointe de l'industrie, vous rendant plus compétitif dans l'industrie de la beauté.

Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus !