

NEW ARRIVAL



C2 Vertical Magnetic Thin

- ◆ BUILD MUSCLE
- ◆ BURN FAT

The newest air-cooling system
4 working handles



C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

Comment fonctionne cette machine ?

Il adopte un électromagnétique pulsé à haute intensité pour développer les muscles et tonifier l'abdomen, les bras, les jambes et les fesses.

Renforcement musculaire

Les contractions supramaximales intensives stimulent la réaction des muscles. L'énergie reconstruit la structure interne, provoquant la repousse des cellules musculaires, la création de chaînes de protéines et de fibres musculaires. Cette procédure conduit les résultats dans une densité et un volume musculaire plus élevés.

Multi-angle display



Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Une variété de styles et de spécifications peuvent être sélectionnés



Élimination des graisses

Le renforcement musculaire améliore la libération d'épinéphrine, ce qui apporte un effet évident qui conduit à une supramaximale lipolyse dans les cellules graisseuses.


Amélioration de la circulation lymphatique

Les ondes électromagnétiques stimulent l'hémoglobine, augmentent le flux sanguin, la circulation lymphatique. La procédure augmente l'élimination naturelle des cellules graisseuses mortes.

Haute intensité

TeslaSculpt basé sur une énergie magnétique de haute intensité, qui pourrait couvrir de gros muscles squelettiques du corps humain, et ce niveau d'énergie élevé permet une réponse musculaire avec un remodelage profond de sa structure interne.

Work principle



Treatment demonstration



Before and After



Stimulation plus forte

La bobine à double couche génère des effets électromagnétiques à haute intensité plus profonds et plus puissants.

Technologie de refroidissement liquide




TeslaSculpt équipé d'applicateurs refroidis par liquide qui permettent un fonctionnement de longue durée sans aucun problème de surchauffe. 4 Applicateurs de Stimulation Magnétique pour traiter toutes vos préoccupations indépendamment ou simultanément.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily



Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Machine parameters

Device Name	HI-EMT Teslasculpt Machine
Model Number	HI-EMT
Application	For Commercial
Adjusted	10 levels
Pulse Duration	300PS
Frequency	1-7hz
power	2300W
Energy	20,000 sit-ups/50,000 muscles contractions
After-sales Service Provided	Free spare parts, Online support, Video technical support
Handles	4 Handles
Material	ABS+Stainless Steel
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	990*390*346mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years

[Veillez nous consulter pour plus de détails sur le produit 24 heures en ligne !](#)