

## Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

## Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online  
After-sales service



15 Years Laser Beauty  
Device Manufacturer



OEM Factories  
Support customization

**Entouré de tout un ensemble de services qui rendent l'expérience d'achat merveilleuse**

**Au-delà de vos attentes, le service de personnalisation de machines de beauté le plus professionnel**

EXFU Seiko



# 11D HIFU

Macro & Micro High  
Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE




MULTI-DEPTH



Rajeunissement de la peau laser corps et visage machine amincissante système de rajeunissement de la peau 11D ultrasons focalisés 11D HIFU

[Description des produits](#)






**Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System**

**7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS**


1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment  
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.



## MF2.0MM


Unique ultra-thin  
probe Clexis patented  
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Utilisez des ultrasons à haute énergie en vous concentrant sur la position de traitement, de sorte que les tissus cutanés créent de la chaleur et créent des cellules de friction à grande vitesse pour stimuler le collagène. Un tel effet thermique ne nuira pas à l'épiderme, car le traitement permet un accès rapide et direct au site de traitement en 0 à 0,5 seconde, sans toucher les tissus environnants et peut être transmis directement au système de membrane tendineuse superficielle (SMAS), de sorte qu'il peut être fait peau ferme tout en tirant la couche musculaire, visage fin jusqu'à l'effet progressif.

# Body Treatment



## • *Treatment Effect* •



Modèle	Ultrasons focalisés sur un appareil de thérapie 7D
Nom	Ultrasons focalisés de haute intensité

Poignées	Visage : 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF : MF2/6/9/13
	L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Production d'énergie	0,1J-2,5J (0,1J par étape)
Espace entre les points	1,0 mm-4,0 mm
Longueur du tir	5mm-25mm
coups	Chaque cartouche 300 000 coups
Taille de l'écran	15 pouces
Tension	110 V-240 V, 50/60 Hz



Rajeunissement de la peau avec écran tactile couleur

1. Grand écran tactile de 15,6 pouces, conception humanisée
2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

**Bienvenue pour consulter plus de détails sur le produit !**