



Description des produits





Avantage produit : rajeunissement de la peau

* La poignée IPL utilise une lampe britannique, 150 000 à 30 000 prises de vue. Taille du spot 15 x 50 mm. Les performances de refroidissement sont excellentes. Il utilise un écran tactile LCD couleur super sensible de 15,6 HD, tous les paramètres de configuration peuvent être terminés facilement ici.

* Ajoutez votre propre logo et votre propre langue dans la machine.



Multi-angle display



Specification

- High-quality IPL handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm, 15*35mm, 12*30mm
- Long shots time:
IPL: 150,000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/560/690nm

Cooling Effect

The handle adopts a refrigeration effect which can effectively cool the skin in the treatment process and improve the comfort of treatments.


large
area

Cool
painless
comfortable



Protect
surrounding
skin

Fast
hair
removal

Filters for choice



ABS plastic filter box,
more exquisite, more durable

						
420nm	510nm	560nm	585nm	640nm	690nm	755nm
Acne removal Vascular treatment	Freckles removal	Skin rejuvenation wrinkle removal	Removal of visible blood vessels	Hair removal (fair skin)	Hair removal (medium skin tone)	Hair removal (darker skin)

Standard configuration: 420nm 510nm 560nm 690nm

Before and after



Skin rejuvenation



Freckle removal



wrinkle reduction



Acne clearance



Hair removal



Pigmentation treatment

SMART SYSTEM

Full screen, Wide field of view

15.6" HD SCREEN



Rajeunissement de la peau de l'écran tactile couleur

1. Grand écran tactile de 15,6 pouces, conçu de manière humanisée
2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

Service en ligne 24h/24 !

Bienvenue à consulter!