



**Pourquoi choisir notre laser à diode au titane**

- 1) Utilisation du condenseur TEC, 1 minute de refroidissement □ 24 heures de fonctionnement continu
- 2) Haute puissance 1200w/1800w, forte énergie, bon effet d'épilation
- 3) 2 ans de garantie de la machine
- 4) Épilation indolore, confortable et glaciale
- 5) prix de la machine d'épilation au laser, bon service après-vente

# Diode laser

hair removal machine

Safe • Fast • Painless • permanent



- \* Le laser à diode.808nm permet des taux de répétition rapides jusqu'à 10 Hz (10 impulsions par seconde), une épilation rapide pour le traitement de grandes surfaces.
- \*.755nm 808nm 1064nm 3 longueur d'onde, plus adaptée à tous les traitements d'épilation de couleur de peau.
- \*.1800w puissance de poignée la plus élevée, sortie de densité d'énergie laser élevée jusqu'à 120J/cm<sup>2</sup>
- \*. Efficacité. Efficacité maximale pour obtenir un traitement d'épilation glacial et indolore.



**Caractéristiques de la poignée de l'épilation au laser Diode :**

- »»Barre laser USA, 10/15 barres, haute puissance 1200/1800w
- »»Effet Super Cooling: Température de saphir-5 ~ 3 °C. Réduit efficacement la douleur dans le traitement et rend
- »»Pompe à eau italienne : mieux pour le cercle d'eau laser, évacue la chaleur, durée de vie plus longue.
- »»Deux filtres à eau: deux résions d'échange de qualité alimentaire, peuvent assurer la qualité de l'eau pour la circulation

ULTRA-LOW  
Temperature  
-31°C

Ultra low temperature  
protect skin  
not burned by the laser



»» Super effet de refroidissement : température saphir-5 ~ 3 °C. Réduit efficacement la douleur dans le traitement et rend

»»Pompe à eau italienne : mieux pour le cercle d'eau laser, évacue la chaleur, durée de vie plus longue.

»»Deux filtres à eau: deux résines d'échange de qualité alimentaire, peuvent assurer la qualité de l'eau pour la circulation

Sans douleur. La poignée refroidit jusqu'à -31,3 ° C, rend le traitement confortable et efficace.

Refroidissement par contact continu.2 minutes atteignent -31,3 °C, épilation indolore 24 heures de travail continu sans aucun problème

## Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm\*20mm / 12mm\*35



**Mix Laser 755nm+808nm+1064nm**  
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

<b>Alex 755nm</b>	<b>Speed 808nm</b>	<b>YAG 1064nm</b>
Ideal for range of hair colors	Safe for darker skin types	Perfect solution for darker skin

## LASER COMPARISON

【Other - Lasers】

【2022-MLKJ-Lasers】


【2022-MLKJ-Medical-Lasers】



- ✓ The original structure is not light enough.
- ✓ Big size.
- ✓ Short life.



- ♥ Lighter weight.
- ♥ Smaller size.
- ♥ More advanced structure design.
- ♥ More advanced performance.



- ♣ More advanced packaging technology.
- ♣ Higher energy densit.
- ♣ Lighter appearance.
- ♣ Longer life.

Effet du traitement







Sûr, rapide, indolore, permanent, pour l'épilation de tous les styles de peau et de cheveux  
Bon refroidissement de la glace, obtenez un traitement sans douleur, vous verrez de bons résultats après 3 traitements.

**Convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux.**

755nm pour l'épilation des peaux blanches (poils fins/dorés).

808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle).

1064nm pour l'épilation des peaux noires (poils noirs).

Avant et après la machine d'épilation au laser à diode platine glace



Before



After



### **Système L'écran de titane**

- Grand écran de 14 pouces, touche rapide, opération facile
- Homme et femme, 6 parties du corps, 6 types de peau
- 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
- Customarize service : logo, langue, logiciel.....

### **Configuration du produit**

Nom du produit	Machine d'épilation au laser à diode 808
Type de laser	755nm/808nm/1064nm
barre laser	10bar/12 bar/16 bar, importé d'Allemagne/USA
Puissance de sortie	Puissance de sortie
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 14,0 pouces
Coups de poignée laser	10 à 40 millions de fois
Énergie	10~150 j/cm <sup>2</sup> , réglable
Durée de pouls	40 ~ 800 ms réglable
La fréquence	1~10Hz
Température cristalline	-5~3°C
G.W. Taille de la boîte	80KG, 115*59*61cm

# CERTIFICATE DISPLAY

Medical CE TUV ISO certification and more Complete certification materials



**15 Years**  
Laser Beauty Device  
**Manufacturer**

Make your beauty business easier

**Standardized  
production**



**Professional  
Production R & D  
Sales Department**



**Mass production  
of various styles**



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

**Bienvenue pour demander plus de détails sur le produit!  
Service en ligne 7X24 heures!**