

**AUMENTE LOS INGRESOS DE SU
CLÍNICA**

**CON UNA
INVERSIÓN
INTELIGENTE.**

Sistema estético todo en uno



Vous cherchez la meilleure machine à épilation de diode?

Notre gamme de machines d'épilation au laser à diodes - notamment l'épilation des cheveux au laser à 808 nm, le laser à diode à triple longueur d'onde et l'épilation du laser à diodes intelligentes - est conçu pour les cliniques et les salons. Que vous ayez besoin d'une machine d'épilation au laser à diode professionnelle, d'une machine à épilation laser à diodes portables ou d'une machine de dépilation laser, nous proposons des systèmes de haute performance à des prix de machine laser à diodes compétitives. Choisissez parmi des modèles comme la machine d'épilation laser à diode 808, la machine laser à diode 808 nm et les dispositifs d'épilation au laser à 3 longueurs d'onde. Nous proposons également des options pour la machine à épilation au laser à vendre, la machine laser à diode à vendre et l'équipement d'épilation au laser à usage commercial. Optimisez les performances de votre clinique avec notre machine à épilation au laser pour les affaires, la machine à épilation laser industrielle et les machines d'épilation au laser.

Con la confianza de expertos en láser de todo el mundo



AGENTE ESTADOUNIDENSE

Cooperación desde 2023



AGENTE DEL REINO UNIDO

Cooperación desde 2015



AGENTE CANADIENSE

Cooperación desde 2020



Agente en los Países Bajos

Cooperación desde 2018



AGENTE ALEMÁN

Cooperación desde 2010



AGENTE SUECO

Cooperación desde 2009



AGENTE DE DINAMARCA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE FINLANDIA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE AUSTRALIA

Cooperación desde 2008



AGENTE FRANCÉS

Cooperación desde 2022

Nous avons travaillé avec des clients du monde entier depuis 2008, y compris de nombreux propriétaires de salon et distributeurs.

Contactez-nous pour visiter un site de démonstration local et voir les résultats par vous-même.

Fabricants d'équipements de beauté à la coiffure au laser commercial



LA PIEL SUAVE COMIENZA AQUÍ

Resultados profesionales hechos simples, seguros y efectivos.

7 CLAVES VENTAJAS DE NUESTRA MÁQUINA

RESULTADOS
EFFECTIVOS



PROCEDIMIENTO
CÓMODO



BAJO
MANTENIMIENTO,
ALTO VALOR



ADECUADO PARA
TODOS LOS
TONOS Y ZONAS
DE PIEL.




TECNOLOGÍA
INTELIGENTE Y
AVANZADA



SEGURO
PARA LA
PIEL



RÁPIDO Y
AHORRA
TIEMPO









Développé par la technologie Mingliang et certifié par la FDA (USA), MDL (Canada) et CE (Europe),

Cette machine est le choix parfait pour ceux qui priorisent la sécurité et la qualité.



MAXIMICE SU ROI

Tecnología confiable. Resultados comprobados.
Cero cargos ocultos.



* Garantie de 2 ans

* Service à vie

* Pièces de rechange gratuites - pas de coût supplémentaire

* Sûr et facile à utiliser

* Maximisez votre ROI

Technologie fiable. Résultats éprouvés. Zéro frais cachés.



FÁCILMENTE AJUSTABLE A CUALQUIER ÁNGULO.

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas

Facilement réglable

À autre chose

Contrôle de l'angle de précision pour les positions de traitement personnalisées



PANTALLA GRANDE

Mango todo en uno con pantalla de alta resolución

ÁNGULO ERGONÓMICO

Fácil de agarrar, reduce la tensión de la muñeca.

Diseño antideslizante: evita caídas accidentales

La pièce à main présente un grand écran tactile pour un opération de clic. Conçu pour une utilisation continue 24h / 24, il offre un refroidissement ultra-rapide et un épilation vraiment indolore.



DEPILACIÓN LÁSER

Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa

Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.

Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI

Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.

Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

- Longueur d'onde 808 nm - cible des follicules profonds pour l'épilation précise
- Fast et indolore - grande taille de spot, traitement lisse
- Sûr pour tous les types de peau -fitzpatrick i-vi compatible
- Refroidissement du contact saphir - protège la peau, améliore le confort
- Résultats durables - ralentit la repousse, moins de sessions nécessaires

@Resultados duraderos

Depilación láser de diodo: principales ventajas



Seguro para
todo tipo de piel



Interacción
con la
pantalla



Rápido y
sin dolor



Tres
longitudes
de onda



Silencioso




Ergonomía




Depilación láser

- Fototermólisis selectiva: reducción permanente del vello
- Seguro para todo tipo de piel con efectos secundarios mínimos.
- Zonas de tratamiento precisas: sin dañar la piel circundante
- Resultados hasta dos veces más duraderos en comparación con los tratamientos estándar
- Sesiones más rápidas con enfriamiento avanzado para mayor comodidad.
- Cobertura rápida para áreas grandes y pequeñas
- Tecnología clínicamente probada utilizada en las mejores clínicas médicas




Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map

Instantaneous temperature: -31°C



Thermal image of ordinary depilator

Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal



Seguridad • Simple • Disfruta

Atención todo en uno Un dispositivo inteligente



Elight



Láser 980



Microaguja



Picosegundo

¡Una máquina
con tus
opciones de
funciones!

Disfrute de un tratamiento multifunción ¡sin coste adicional!



Profitez de la personnalisation complète de l'OEM et de l'ODM en commençant par une seule unité - parfaite pour les petites entreprises et la marque personnalisée

Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir le meilleur prix de la machine à épilation au laser et découvrez pourquoi les professionnels du monde

SISTEMA INTELIGENTE


Para operar simplemente mueva sus manos.



Manejar la pantalla



Asistencia
técnica



Application: Comparaison des effets du traitement
Machine d'épilation laser à diodes de platine à glace pour l'épilation en toute sécurité et permanente sur toutes les peaux

Nom de l'appareil	Machine à épilation laser à diode		
Numéro de modèle	Exfu vertical 808 v2		
Longueur d'onde	☐ 808 mmtechnologie ☐ 755 808 1064 mm ☐ 755 808 940 1064nm		
Taille d'écran	Écran tactile de style 4K de 14 pouces		
Durée d'impulsion	1-300ms		
Fréquence	1-10Hz		
Taille de spot	☐ 12 * 20 mmm	☐ 12 * 35 mmm	☐ 12 * 24 mm ☐ 12 * 36
Énergie	1-150J / cm2		
Circuit de refroidissement	☐ Refroidissement à l'air refroidissement TEC refroidissement par eau substrat saphir	☐ Refroidissement du compresseur refroidissement par eau substrat saphir refroidissement à l'air	
Tension	☐ AC220V 50HZZ	FAUX	AC110V 60Hz
Dimension de la machine	429 * 422 * 1265 mm		
Emballer	Boîte en aluminium		
Garantie	2 ans pour la machine, 1 an pour la poignée		

Commentaires des acheteurs

Écran Machine d'épilation laser à la fordiodé



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



Délai de livraison:	7 jours ouvrables.
Méthode de livraison:	Service de porte à porte express, comme DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.
Emballage:	Boîte en aluminium avec mousse