

**New
arrivals**

EXFU

SIMPLE . SAFE . ENJOY
New experience of hair removal



En soldes! Machine de traitement d'épilation médicale indolore et permanente approuvée par la FDA

Avantages

- * Barre laser importée des États-Unis ou de l'Allemagne 10bars/15bars
- * Plus de 50 millions de prises de vue, plus de 3 ans n'ont pas besoin de changer de nouvelle poignée.
- * 3 vagues 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tous les types de peau peuvent être utilisés



EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

Description des produits

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



À propos de la poignée

Grande puissance 1200 W/1800 W pour le libre choix

Taille de spot 12*24 ou 12*36mm

* Poignée médicale de 285 g, poids léger, traitement de glissement rapide gratuit

* Avec voyant, pour montrer l'état de fonctionnement (sur la machine et la poignée), utilisez en toute sécurité

1 minute de glaçage rapide, expérience de traitement confortable et indolore



Two colors, two spot sizes are optional



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, adapté à l'épilation permanente de tous les types de peau




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Modèle	Laser à diode Exfu
Type de laser	Allemagne/USA importé, 8----12bars, 800W----1200W
Afficher	Écran tactile 14 pouces 4K
Longueur d'onde	808nm ou 755nm 808nm 1064nm
coups	50 millions de coups
Énergie	10~150 j/cm2, réglable
Fréquence	1-10HZ

Refroidissement	Refroidissement à grande vitesse Double TEC Tête de traitement à circulation d'air et d'eau fermée avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable
Pouvoir	3500W
Taille du spot	12*24mm ou 12*36mm pour choisir
Tension	110V/ 60HZ ou 220V/50HZ pour choisir

[laser à diodes 755 808 1064](#)

[machine d'épilation au laser à diode](#)

[Laser à diodes 808nm](#)

[Machine d'épilation au laser à diode 808nm](#)

[Fabricant de laser à diode 808nm](#)

Service en ligne 7 * 24 heures!
Bienvenue à consulter!