



808+ND

Diode laser hair removal
ND YAG laser tattoo removal

Diode laser laser Nd yag

1. Ce laser à diode 2 en 1 laser yag a des accessoires de haute qualité, une forte puissance
2. Temps de tir pour les poignées : la poignée laser à diode utilise une barre laser dorée importée d'Allemagne, 10 à 40 millions de tirs.
3. Nd yag : Équipez 5 têtes de traArticleent, réglables 1064nm/532nm, fixes 1064nm/532nm, fixes 1320nm.







À propos de la poignée

Three wavelengths work together

12*20mm² {



12*35mm² {



**Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.**




Combinaisons laser à diode 755 808 1064 pour tous les types de traitement de la peau et des cheveux.

Barre laser importée. 20 à 40 millions de prises de vue.



Before

After




Before



After



Before



After

5 therapeutic **Heads**

■ 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line

■ 1320: black-faced doll whitening and whitening skin

■ Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm

Détatouage nd yag :


Équipez 5 têtes de traitement, réglables 1064nm/532nm, fixes 1064nm/532nm, fixes 1320nm.

Working Principle



1. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
2. Anglais votre langue maternelle.
3. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

System Design



808 Mode:Operation interface



Laser Mode:Tattoo removal

Informations sur la taille

Item	808 laser yag
Pièce à main	Poignée de détatouage au laser Nd Yag, laser à diode 808
Source de courant	2000w
Fréquence SHR	1-10HZ
808 Taille du spot	12*20mm, 12*35mm
Poignée laser Nd Yag	barre laser d'importation, avec un total de 5 sondes
Énergie	10-50 J/cm ²
Durée de puls	1-10ms
Refroidissement de la peau	-21
Système de refroidissement	Tête de traitement à circuit d'air et d'eau fermé avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable
Affichage	Écran tactile LCD couleur véritable TFT de 12 pouces
Tension	220v/50hz ou 110v/60hz
Taille d'emballage	116*60*61cm
Poids brut	90 kg



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier

1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (abréviation: MLKJ) est un fabricant hautement professionnel et expérimenté d'équipements de beauté en Chine, a 15 ans dans l'industrie de la beauté. Nous avons un département de R & D de production professionnel, peut fournir un support technique, une garantie de 2 ans.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Product Customization Design



Program Debugging



Batch Production



Production and Processing



Machine Debugging



Fine and Safe Packaging

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service