



DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE

Comment ça marche?

Grâce à la conception scientifique de la poignée laser à diode, le faisceau laser à haute énergie pénètre instantanément dans la peau et atteint le follicule pileux pendant le traitement, la lumière de sortie est absorbée par la mélanine dans le follicule pileux, détruisant ainsi le follicule pileux et atteignant l'épilation permanente.

La largeur d'impulsion laser est plus courte que le temps de sensation du corps humain, un seul coup de lumière est terminé, mais le corps humain est tombé indolore, puis pourrait obtenir la sensation de traitement indolore, pour améliorer l'expérience confortable du client. Machine d'épilation au laser la plus efficace.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

Trois longueurs d'onde

Technologies d'épilation à diode 755nm 808nm 1064nm dans une seule poignée

Emergency stop button

Online Customization

Applicator
1205mm
350g

Medical handle
350g lightweight handle

14 inch big screen
quick touch
easy operate

The image features a large, black, vertical laser hair removal machine on four casters. At the top, there is a large 14-inch touchscreen display showing a woman's face. Below the screen are several control buttons and a dial. A purple diagonal line runs from the top right towards the machine. Five callout boxes with white backgrounds and black text point to specific features: 'Emergency stop button' points to a red button; 'Online Customization' points to a small screen; 'Applicator 1205mm 350g' points to the handheld device; 'Medical handle 350g lightweight handle' points to the handle of the applicator; and '14 inch big screen quick touch easy operate' points to the main display. The background of the callouts shows a woman's legs and a close-up of the applicator.

Advantage

Fast, Painless, Permanent Hair Removal

24 hours working continuously

Reduce preparation time

Increase your profit

Minute cooling

Low system noise and strong cooling effect

No need for local anesthesia

Expand your patient base

Suitable for treatment of all parts of the body

Profondeur de pénétration

Taille du spot 12x26mm / 12x24mm Spot Size, pour une meilleure absorption de l'énergie au niveau du follicule cible.

Le seul laser doté d'une technologie unique et dédiée à la réduction de la douleur, à l'efficacité accrue et à la sécurité.



■ spot size:12*36



■ spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24




Polyvalent

Le laser MLKJ comprend deux systèmes d'épilation à diodes à longueur d'onde optimale de 800 nm sur une plate-forme polyvalente.

Les têtes laser MLKJ permettent une réduction permanente des poils de toutes les zones du corps. Sa technologie de pointe réduit la douleur tout en augmentant l'efficacité, permettant des traitements rapides et confortables pour les patients et les praticiens.

Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	

Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect

Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks
2 times a week
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks
2 times a week
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body





5 week - 8 weeks
2 times a week
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

Diminution de la douleur

Le confort du patient en refroidissant continuellement la peau, la douleur et l'inconfort sont considérablement réduits.

Épilation avant et après



Écran tactile DEL

Systeme de contrôle intelligent

Écran 4K de 14 pouces, expérience tactile intelligente

- * Préréglages de traitement personnalisables
- * Avec homme et femme, 6 styles de peau au choix
- * Facile à utiliser, fournissant des compétences opérationnelles et des services d'enseignement
- * Le logo et la langue gratuits peuvent être personnalisés à l'écran

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



Notre entreprise et Panking

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Contactez-nous pour obtenir plus d'informations sur les machines de beauté.