



PERMANENT PAINLESS
3 WAVELENGTHS
755NM 808NM 1064NM

For all skin types, Triple wavelength laser work together



Avantage

1. Advanced Tech: technologie de frittage d'étain d'or,
2. Poignées : Barres laser Allemagne/États-Unis, 10 bar, 1 000 w. 12 bars, 1200w. 16bar 1600w plus grande puissance, r épilation définitive indolore

3. Taille du spot 12*20mm / 12*35mm, fréquence 1-10Hz

4. Fonctionnement continu : Le système de refroidissement du condenseur TEC air eau semi-conducteur fonctionne en continu pendant 24 heures sans s'arrêter, même en été sans climatiseur.

Type laser	755nm/808nm/1064nm
barre laser	10bar/12 bar/16bar, importé d'Allemagne/États-Unis
Technologie	Technologie Tripe Waves 7558081064nm
Puissance de sortie	1000w/1200w/1600w
Système d'affichage	Écran tactile couleur véritable de 10 pouces
Coups de poignée laser	40 millions de fois
Énergie	10~150 j/cm ² , réglable
Durée de pouls	10 ~ 300 ms réglable
Fréquence	1~10Hz
Pouvoir	Puissance 3500W
Température cristalline	-29~5°C
G.W. Taille de la boîte	93KG, 115*59*61cm


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Vitesse 808nm : Longueur d'onde standard d'or pour l'épilation au laser de tous les types de cheveux
Alex 755nm : Spécifique efficace pour les cheveux blonds, l'épilation au laser des cheveux fins
Impulsion longue 1064nm :Spécifique efficace pour les peaux foncées et bronzées

Treatment effect

Suit to any color of skin



Before&After



We help you

Goodbye to the embarrassment



Affichage réel des effets du traitement : véritable épilation indolore et permanente, avec des résultats évidents.

Nous promettons que vos clients et vous serez absolument satisfaits de nos effets de qualité et de traitement



Screen Image

12.8 inch touch screen
easy to operate.



Services professionnels d'OEM, d'ODM :

- Imprimez n'importe quelle couleur.
- Imprimez votre logo sur la machine.
- Ajoutez n'importe quelle langue dans le système de la machine.
- Concevez une coque de machine exclusive pour vous, créez votre propre marque sur le marché.
- Concevez une nouvelle interface et un nouveau système de machine, rendez-le plus pratique pour vous et vos clients.

Certificats

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



Our customers

60000+ CUSTOMERS



102 Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



Service après vente:

Considérant la longue distance qui nous sépare de nos clients, et afin de bien mieux servir nos clients, notre société construit une technologie professionnelle après l'équipe de service.

Notre technicien fournira une solution rapide pour tout problème de machine et préparera les documents pour vous dans les 24 heures.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone, en ligne, etc.

Customer visit



SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month