



## Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,  
Feeling the comfort and coolness that  
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

One minute cooling -21°C



Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser

- \* USA ou Allemagne Dilas a importé la barre laser. (Barre de laser dorée de la meilleure qualité et la meilleure qualité)
- \* Plus de 40 millions de tirs, plus de 3 ans, ne doivent pas changer de nouveau manche.
- \* 755 808 1064nm est pour toutes les épilations à la peau et à la peau

1000W, 1200W, 1600W Big Power pour le libre choix  
12 \* 20 ou 12 \* 35 mm Taille de la vue

**350g** lightweight **handle**, more ergonomic



Available in **black or white**




High-quality  
**laser bars**  
imported from  
**USA**

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



▶ 10bar  
**1000W**




▶ 12bar  
**1200W**



▶ 16bar  
**1600W**

# For all skin types




755nm / 808nm / 1064 nm




Refroidissement de la machine d'épilation au laser diode 755 808 1064

- \* Allumez la machine, refroidissement immédiatement, épilation immédiatement
- \* bon refroidissement de la durée de vie plus longue
- \* effet d'épilation de cheveux réel de glace

Effet de traitement



12 \* 20mm ou 12 \* 35mm Taille de la vue appropriée pour toutes les pièces  
3 --- 5 sessions atteignent le résultat d'épilation idéale, épilation permanente



Écran tactile de 14 pouces de 755 808 1064 diode

\* Choix de l'homme et de la femme pour toutes les parties d'épilation

\* Toute langue que vous voulez

\* Service de logo gratuit

\* Service d'écran personnalisé

The new 14-inch screen is clear  
easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

3D LOGO with luxurious texture.