

 Smayer

**A new  
winner  
is born!**



**2021 WINNER  
EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD**

Machine d'épilation au laser diode V28

- 1) Enlèvement plus fort, plus rapide et plus smarterhair
- 2) Nouvelle technologie 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) plus fort 800/1000 / 1200 / 1600WATT, 40% plus rapide




**Pourquoi tous les salons de beauté, les esthéticiens préfèrent la machine d'épilation au laser diode 808nm?**

- A) plus sûre, aucun effet secondaire sur la peau et les glandes sudoripares, aucune cicatrice.
  - B) 755nm 808nm 1064NM, adapté à tous les types de peau, la peau noire et les cheveux fins peuvent être facilement traités, adaptés à tous les types.
  - C) Largeur laser longue, énergie élevée, efficace pour les follicules pileux produisent une accumulation de chaleur et une épilation permanente.
  - D) rapide! Big Spot Taille 12 \* 35mm pourrait inciter la vitesse de traitement, la vitesse de traitement et l'efficacité.
  - E) Un système de refroidissement puissant peut faire une anesthésie épidermique momentanée, aucune indolore pendant.
- À propos des poignées



Machine d'épilation au laser diode de diode 808nm  
Grand taille de tache de 12 \* 20mm / 12 \* 35mm pour un traitement rapide  
I-VI Types de peau et peau bronzée, Épilation permanente sûre et sans douleur

### Laser show Handle laser bar optional



Chose la plus importante 3 longueurs d'onde 755 808 1064 couvrant le traitement optimal.

Épilation permanente permanente sans douleur pour tous les types de peau.

Système de refroidissement continu de glace plus. Le processus de traitement est plus confortable. Vous pouvez travailler en continu pendant 24 heures.




**Just One minute!**  
Quick cooling down to **-25°C**



**Commentaires des clients**

# Treatment Comparison



## Écran d'affichage

1. 14 pouces grand écran, touche rapide
2. Mâle et femelle, 6 parties du corps, 6 types de peau définissant un logiciel intelligent
3. 6 options de langue, votre langue maternelle peut être ajoutée
4. Service de programme OEM gratuit (langue / logo / système / couleur...)

# FREE LOGO SERVICE





**14 Years  
Laser Beauty Decvice  
Manuafactor**

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



R & D Design Design et équipes de développement des États-Unis et de l'Allemagne.  
Ligne de production mature et testée certifiée et testée d'équipe d'inspection de la qualité  
et ligne de production standard.  
Ce que nous soucions de la plupart, c'est que les produits de haute qualité sont la norme de  
maintien de la coopération.

# Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



## Paraments de produits



Modèle	Diode Laser V28
Type laser	Allemagne / États-Unis importés, 10 barres, 12 bars, 16 bars
Affichage	14 ---- 15,6 pouces 4K écran touchable
Longueur d'onde	755nm 808nm 1064nm
Coups	40 millions de coups

Énergie	10 ~ 150 J / CM2, réglable
La fréquence	1-10Hz
Refroidissement	TEC AIR REFROIDISSEMENT D'EAU
Puissance	3500W
Taille de tache	12 * 20mm / 12 * 35mm pour choisir
Tension	110V / 60HZ ou 220V / 50Hz pour choisir
Poids net	95 kg
Poids brut	105kg
Taille de la machine	45 * 52 * 110cm
Taille de boîte	56 * 70.4 * 125cm

**Délai de livraison: 3-7 jours ouvrables après le paiement**


**Way de livraison: par air, DHL, TNT, FedEx ou agent de livraison**

**Avant la livraison: tester la vidéo et les images**

**Après la livraison Garantie: 2 ans, offre un service après-vente impeccable**

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month